

1U serverrackhylla - Universell fribärande serverhylla med rackfäste för 19-tums nätverksutrustning i rack och skåp - Kraftigt stål - Viktkapacitet 15 kg - 18 cm djupt fack, svart

Produkt ID: CABSHELF1U



Med CABSHELF1U 1U (svart) universellt fast hyllplan för serverrack och -skåp kan du lägga till ett kompakt fast hyllplan till alla 19 tums standardserverrack eller -skåp med möjlighet att montera framifrån.

Detta hållbara fasta hyllplan är tillverkat i kallvalsat stål i SPCC kommersiell kvalitet och klarar upp till 15 kg. Det gör det till en perfekt lösning för att förvara utrustning, verktyg, kringutrustning eller tillbehör med liten formfaktor som inte kan monteras för sig i ett rack så att de är lättillgängliga.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till en lagerhylla i ett grunt rack för nätverksswitchar/utrustning
- Lägg till extra förvaringsutrymme för outhärlig hårdvara och utrustning
- Kan användas med alla 19 tum breda serverrack och skåp

Funktioner

- **UNIVERSELL 19-TUMS PASSFORM:** Denna 1U serverrackhylla är utformad för att passa alla 19-tums breda serverrack eller skåp inklusive stora varumärken som APC, Dell, Lenovo samt HPE och rymmer din data-, IT- eller nätverksutrustning eller annan utrustning med upp till 18 cm djup
- **KRAFTIG OCH HÅLLBAR DESIGN:** Konstruerad av SPCC kallvalsat stål. Den robusta frontmonterade skåphyllan säkerställer långvarig hållbarhet och stöder en totalvikt på 15 kg vilket gör den till en perfekt rackhylla för alla miljöer
- **GENOMTÄNKT DESIGN:** Konstruerad med vikbar främre kant och uppåtriktad bakre kant för ökad strukturell integritet och för att skydda utrustningen från att glida av hyllan. Kanten stör inte installation eller borttagning av rackutrustning under hyllan
- **MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET:** Med sitt djup på 18 cm är denna fasta hylla med rackfäste utformad för att fungera med alla 19-tums skåp eller utrustningsrack; den ger ytterligare förvaringsutrymme åt verksamhetskritisk hårdvara och kan till och med förvara dina verktyg eller ljud-/videotillbehör
- **BRANSCHLEDANDE STÖD:** StarTech.com har varit förstahandsvalet för IT-proffs och företag i mer än 30 år och stöder denna TAA-kompatibla 1U fasta serverrackhylla/fack under hela dess livslängd samt erbjuder gratis livstidsgaranti på teknisk support

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Ramtyp	Stål
U-höjd	1U
Kabelhantering	Nej
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	33.1 lb [15 kg]
------------------------------	-----------------

Utseende

Färg	Svart
Inre bredd	17.4 in [44.3 cm]
Produktlängd	7.0 in [17.8 cm]
Produktbredd	17.4 in [44.3 cm]
Produkthöjd	1.8 in [4.5 cm]

	Produktvikt	2.7 lb [1.2 kg]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.9 in [20.0 cm]
	Package Width	19.8 in [50.2 cm]
	Paketets höjd	3.0 in [7.6 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.4 lb [1.5 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 1U fast rackhyllplan
		4 - M6 skruvar
		4 - M6 korgmuttrar
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.