

Ripiano Rack 19" 2U - Mensola universale ventilata per armadi e rack di Rete da 19 pollici - Acciaio resistente - Scaffale Rack shelf a sbalzo - Capacità di carico 23kg - Profondità 56 cm - Nero

ID prodotto: CABSHELF22V



Il ripiano per montaggio a rack con fessure e profondità di 22" 2U CABSHELF22V permette di aggiungere un ripiano 2U compatto praticamente a qualsiasi server rack standard da 19" o armadio con possibilità di montaggio frontale.

I nostri ripiani per rack con fessure migliorano il flusso d'aria e favoriscono il mantenimento di basse temperature nel rack. Realizzato con acciaio pressato a freddo SPCC di tipo commerciale, questo resistente ripiano rack fisso può sostenere apparecchiature con un peso massimo di 22 kg: una soluzione perfetta per l'alloggiamento di apparecchiature non montabili in rack con fattore di forma ridotto, strumenti, periferiche o accessori nel rack mantenendoli facilmente accessibili.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per componenti hardware mission-critical e apparecchiature non montabili in rack
- Da utilizzare con tutti i server rack e gli armadi da 19"

Caratteristiche

- **VASSOIO 19" UNIVERSALE:** Questo scaffale 2U ventilato per il montaggio a rack del server è progettato per adattarsi a qualsiasi server rack da 19"; con una profondità interna di 22" (56 cm) è ideale per le attrezzature non montabili a rack.
- **MASSIMIZZA LA VENTILAZIONE:** La piastra di ventilazione sullo scaffale cantilever assicura un flusso d'aria costante per dissipare efficacemente il calore sui server; perfetta per mantenere fresco computer e attrezzature AV a casa, in studio o nell'ufficio
- **DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE:** Costruito con acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, questo robusto scaffale montato frontalmente assicura una lunga durata e supporta un peso di 23 kg, rendendolo la soluzione perfetta per qualsiasi ambiente
- **FUNZIONALITÀ VERSATILE:** Con 56 cm di profondità questo scaffale fisso è progettato per funzionare con qualsiasi armadio o rack per apparecchiature da 19 pollici; fornisce spazio aggiuntivo per l'hardware indispensabile o accessori audio/video supplementari
- **SUPPORTO DA LEADER DEL SETTORE:** questo solido rack/shelf di montaggio 1U per rack di server è coperto da garanzia e supporto tecnico gratuito a vita StarTech.com

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	2U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	50.7 lb [23 kg]
------------------------------	-----------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	22.0 in [55.9 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Altezza prodotto	3.5 in [8.8 cm]

Peso prodotto 6.3 lb [2.8 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 21.7 in [55.2 cm]

Package Width 24.8 in [63.1 cm]

Package Height 6.7 in [16.9 cm]

Peso spedizione (confezione) 8.9 lb [4.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

- 1 - Ripiano per rack profondo 22" 2U
- 4 - Viti M6
- 4 - Dadi ingabbiati M6
- 4 - Rondelle M6 in plastica
- 1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla garanzia

Warranty A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.