

2U serverrackhylla - Universell ventilerad fribärande serverhylla med rackfäste för 19-tums nätverksutrustning i rack och skåp - Kraftigt stål - Viktkapacitet 23 kg - 56 cm djup hylla, svart

Produkt ID: CABSHELF22V



The CABSHELF22V 2U 22in Depth Vented Rack Mount Shelf lets you add a compact, 2U shelf to virtually any standard 19-inch server rack or cabinet with front mount options.

Our vented rack shelves improve air flow and help to lower temperatures in the rack. Constructed using SPCC commercial grade cold-rolled steel, this durable fixed rack shelf can hold up to 22kg (50lbs) of equipment - a perfect solution for storing small, non-rackmount equipment, tools, peripherals or accessories in your rack to keep them readily accessible.

Backed by a StarTech.com Lifetime warranty.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Supply additional storage space for mission critical hardware and non-rack mount equipment
- For use with all 19" wide Server Racks and Cabinets

Funktioner

- UNIVERSELL 19-TUMS PASSFORM: Denna 2U ventilerade serverhylla med rackfäste är utformad för

att passa praktiskt taget alla 19-tums serverrack och har ett djup på 56 cm för din data-, IT- eller nätverksutrustning eller annan utrustning som inte är rackmonterad

- **MAXIMERAD VENTILATION:** Den ventilerade plåten på den fribärande rackhyllan säkerställer ett konsekvent luftflöde för att effektivt avleda värme från servrar; det fungerar också utmärkt för att hålla din dator och AV-utrustning sval i ditt hem, studio eller kontor
- **KRAFTIG OCH HÅLLBAR DESIGN:** Konstruerad av SPCC kallvalsat stål. Den robusta frontmonterade skåphyllan säkerställer långvarig hållbarhet och stöder en totalvikt på 23 kg vilket gör den till en perfekt rackhylla för alla miljöer
- **MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET:** Med sitt djup på 56 cm är denna fasta hylla med rackfäste utformad för att fungera med alla 19-tums skåp eller utrustningsrack; den ger ytterligare förvaringsutrymme åt verksamhetskritisk hårdvara och kan till och med förvara dina verktyg eller ljud-/videotillbehör
- **BRANSCHLEDANDE STÖD:** StarTech.com har varit förstahandsvalet för IT-proffs och företag i mer än 30 år och stöder denna TAA-kompatibla 2U ventilerade serverhylla med rackfäste under hela dess livslängd samt erbjuder gratis livstidsgaranti på teknisk support

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Ramtyp	Stål
U-höjd	2U
Kabelhantering	Nej
Industristandarder	EIA/ECA-310-E
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	50.7 lb [23 kg]
------------------------------	-----------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	22.0 in [55.9 cm]
Produktbredd	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöjd	3.5 in [8.8 cm]

	Produktvikt	6.3 lb [2.8 kg]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	21.7 in [55.2 cm]
	Paketets bredd	24.8 in [63.1 cm]
	Paketets höjd	6.7 in [16.9 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	8.9 lb [4.0 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 2U 22in Depth Rack Shelf
		4 - M6 Screws
		4 - M6 Cage Nuts
		4 - M6-plastbrickor
		1 - Instruction Manual
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.