

Étagère Rack Serveur 2U - Étagère Cantilever Universelle pour Armoire Rack d'Équipement Réseau 19" - Acier Haute Résistance - Poids Max 20kg - Profondeur de 40,6cm, Noir

Nº de produit: CABSHELF



L'étagère d'armoire serveur universelle noire standard CABSHELF permet d'organiser efficacement le matériel et les accessoires informatiques essentiels avec une étagère fixe qui peut supporter jusqu'à 20 kg. D'une conception universelle permettant de la monter dans tout rack de serveur ou armoire 48 cm, l'étagère de rack se compose d'acier massif pressé à froid pour une durabilité à long-terme.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 48 cm
- Obtenez de l'espace de stockage additionnel pour le matériel essentiel

Spécifications techniques

• ADAPTATION UNIVERSELLE 19" : Étagère pour rack serveur 2U conçue pour s'adapter à tout rack/boîtier serveur 19" de large, y compris les marques comme APC, Dell, Lenovo, HPE, peut accueillir vos données, vos équipements IT/réseau jusqu'à 40cm de profondeur



- FABRICATION HAUTE QUALITÉ ET DURABILITÉ : Construite en acier laminé à froid SPCC, l'étagère d'armoire robuste montée à l'avant assure une durabilité long terme et supporte un poids total de 20kg, ce qui en fait la solution d'étagère parfaite
- INTÉGRITÉ STRUCTURELLE : Fabriqué avec un rebord avant et arrière orientée vers le bas, préservant ainsi l'espace vertical de l'étagère ; Les rebords orientées vers le bas n'interfèrent pas lors de la mise en place/du retrait de l'équipement de l'étagère
- FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE : d'une profondeur de 16", l'étagère rack est conçue pour s'adapter à toutes les armoire/rack d'équipement de 19", elle fournit un espace de stockage supplémentaire pour le matériel et stocke vos outils/accessoires
- SOUTIEN DE PREMIER PLAN : StarTech.com offre une assistance technique gratuite à vie sur cette étagère/plateau solide 2U pour rack serveur conforme à la norme TAA, a été le choix des professionnels de l'IT et des entreprises depuis plus de 30 ans

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Hauteur U	2U
	Gestion de câbles	Non
Performance		
	Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Largeur interne	17.4 in [44.3 cm]
	Profondeur interne	15.7 in [40 cm]
	Longueur du produit	16.0 in [40.6 cm]
	Largeur du produit	18.9 in [48.0 cm]
	Hauteur du produit	3.5 in [8.8 cm]
	Poids du produit	5.1 lb [2.3 kg]

Quantité par paquet



Longueur du Paquet 19.4 in [49.4 cm]

Package Width 22.4 in [57.0 cm]

Package Height 6.4 in [16.3 cm]

Poids brut 6.9 lb [3.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 4 - Vis M6

4 - Écrous cage M6

1 - Étagère pour rack 2U

1 - Guide de démarrage rapide

Informations de garantie

Warranty À Vie

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis