

Estante Bandeja Cantilever 2U para Armario Rack de Servidores de 19 Pulgadas - Profundidad Fija de 18 Pulgadas (457,2mm) - 56kg de Carga - en Acero de Servicio Pesado - Negro

ID del Producto: CABSHELFHD



El Estante Fijo de Alta Resistencia de Montaje en Rack 2U con 18 pulgadas de Profundidad, CABSHELFHD permite agregar un estante de 2U de alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete estándar de 19 pulgadas con opciones de montaje frontal. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este estante para rack de servidores de alta capacidad está fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC de 2,3 mm, proporcionando la resistencia adicional necesaria para albergar equipos de hasta 56 kg (125 libras) - una solución ideal para almacenar equipos grandes que no son de montaje en rack, herramientas pesadas o periféricos en una estantería o gabinete.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos pesados de misión crítica que no son de montaje en rack
- Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"

### Características

- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- **SE AJUSTA UNIVERSALMENTE A 19"**: Este estante 2U de rack para servidores está diseñado para adaptarse a cualquier rack o armario para servidores de 19" de ancho, incluyendo las principales marcas como APC, Dell, Lenovo, HPE, y puede acomodar sus equipos de datos, de TI, de red o de otro tipo de hasta 18" (460mm) de profundidad
- **DISEÑO DE SERVICIO PESADO Y DURABLE**: Fabricado en acero comercial laminado en frío SPCC, el estante de rack de montaje frontal garantiza la durabilidad a largo plazo y soporta un peso total de 56kg, lo que lo convierte en la solución de estante de rack perfecta para cualquier entorno
- **INSTALACIÓN FLEXIBLE**: La bandeja en voladizo para montaje en rack se puede montar en 2 orientaciones, instale la bandeja con el labio frontal hacia abajo o con el labio hacia arriba, para evitar que sus equipos de computador, AV u otros accesorios se deslicen
- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL**: Con 18 pulgadas (457,2mm) de profundidad, esta bandeja fija para montaje en rack está diseñada para funcionar con cualquier armario o rack de equipos de 19 pulgadas. Proporciona espacio de almacenamiento adicional para hardware de misión crítica, e incluso puede almacenar sus herramientas o accesorios de audio/video
- **SOPORTE DE LA INDUSTRIA**: Con garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida. Esta bandeja sólida 2U para rack de servidores cumple con TAA. StarTech.com ha sido la elección de los profesionales de TI y de las empresas durante más de 30 años

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	2U
Gestión de cables	No
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	125.0 lb [56.6 kg]
-----------------------------------	--------------------

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Espesor del Gabinete	0.1 in [2.3 mm]



Ancho Interno	17.4 in [44.3 cm]
Profundidad Interna	18.0 in [45.7 cm]
Longitud del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Ancho del Producto	18.0 in [45.7 cm]
Altura del Producto	3.5 in [88.0 mm]
Peso del Producto	11.4 lb [5.2 kg]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	20.0 in [50.8 cm]
Ancho de la Caja	19.8 in [50.2 cm]
Altura de la Caja	4.6 in [11.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.9 lb [6.3 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Estante para Rack de Alta Capacidad 2U
	Destornilladores M6
	Tuercas Jaula M6
	Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

