

Estante Bandeja Cantilever 2U para Armario Rack de Servidores - Profundidad Fija de 18 Pulgadas - 56kg

ID del Producto: CABSHELFHD



El Estante Fijo de Alta Resistencia de Montaje en Rack 2U con 18 pulgadas de Profundidad, CABSHELFHD permite agregar un estante de 2U de alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete estándar de 19 pulgadas con opciones de montaje frontal. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este estante para rack de servidores de alta capacidad está fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC de 2,3 mm, proporcionando la resistencia adicional necesaria para albergar equipos de hasta 56 kg (125 libras) - una solución ideal para almacenar equipos grandes que no son de montaje en rack, herramientas pesadas o periféricos en una estantería o gabinete.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Para usar con Racks y Gabinetes de Servidores de 19"
- Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos pesados de misión crítica que no son de montaje en rack

Características

- Cabe en cualquier rack estándar de 19"
- Estructura de acero laminado en frío SPCC 2,3 mm
- Diseño de montaje frontal
- Soporta hasta 56 kg
- Estante Fijo de Alta Resistencia de Montaje en Rack 2U
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	2U
Gestión de cables	No
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	125.0 lb [56.6 kg]
-----------------------------------	--------------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Espesor del Gabinete	0.1 in [2.3 mm]
Profundidad Interna	18.0 in [45.7 cm]
Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	11.4 lb [5.2 kg]

Información



de la Caja

Longitud de la Caja	20.0 in [50.8 cm]
Ancho de la Caja	19.8 in [50.2 cm]
Altura de la Caja	4.6 in [11.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.9 lb [6.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Estante para Rack de Alta Capacidad 2U
	Tuercas Jaula M6
	Destornilladores M6
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

