

Étagère de racks de serveur 2U : étagère en porte-à-faux universelle montée en rack pour rack et armoire d'équipement réseau de 19". Acier robuste : supporte un poids de 56 kg. Tiroir profond de 18", noir

N° de produit: CABSHELFHD



L'étagère fixe robuste, montée en rack 2U 18 pouces CABSHELFHD vous permet d'ajouter une étagère 2U haute capacité à presque tout rack de serveur ou toute armoire standard de 19 pouces équipés d'un système de montage en façade. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Cette étagère haute capacité pour rack de serveur est faite d'acier massif pressé à froid de qualité commerciale 2,3 mm, ce qui lui apporte une solidité supplémentaire lui permettant de supporter jusqu'à 56 kg de matériel. Voici une solution idéale pour stocker du plus gros matériel non montable en rack, des outils ou des périphériques lourds dans votre rack ou votre armoire.

Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Obtenez de l'espace de stockage supplémentaire pour le matériel essentiel et l'équipement non montable lourd

- Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 19 pouces

## Spécifications techniques

- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- SUPPORT DE MONTAGE UNIVERSEL DE 19" : l'étagère racks serveur 2U s'adapte à n'importe quel rack de 19" de large, y compris ceux de marques comme APC, Dell, Lenovo, HPE. Elle peut accueillir vos données ou tout équipement jusqu'à 46cm de profondeur
- CONCEPTION ROBUSTE ET DURABLE : fabriquée en acier laminé à froid SPCC, l'armoire montée à l'avant assure une durabilité à long terme et supporte un poids total de 23 kg, ce qui en fait la solution d'étagère en rack idéale pour tout type d'environnement
- Montage en façade
- FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE : d'une profondeur de 46 cm, l'étagère montée en rack est conçue pour fonctionner avec n'importe quel rack d'équipement de 19". Fournit l'espace de stockage pour le matériel fragile et peut même stocker vos outils ou accessoires
- Etagère fixe robuste montée en rack 2U

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	2U
Gestion de câbles	Non
Options de fixation	Montage en façade (avant seulement)

---

### Performance

Weight Capacity (Stationary)	125.0 lb [56.6 kg]
------------------------------	--------------------

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Epaisseur du boîtier	0.1 in [2.3 mm]



Largeur interne	17.4 in [44.3 cm]
Profondeur interne	18.0 in [45.7 cm]
Longueur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Largeur du produit	18.0 in [45.7 cm]
Hauteur du produit	3.5 in [8.8 cm]
Poids du produit	11.4 lb [5.2 kg]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	20.0 in [50.8 cm]
Package Width	19.8 in [50.2 cm]
Package Height	4.6 in [11.8 cm]
Poids brut	13.9 lb [6.3 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Étagère de rack haute capacité 2U
	8 - Vis M6
	8 - Écrous cage M6
	1 - Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

