

Scaffale cantilever per montaggio a rack 2U - Ripiano per armadio server rack fisso -
Profondità 45cm

ID prodotto: CABSHELFHD



Il robusto ripiano per montaggio a rack fisso con profondità di 18" 2U CABSHELFHD permette di aggiungere un ripiano 2U ad alta capacità praticamente a qualsiasi server rack standard da 19" o armadio con possibilità di montaggio frontale. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Questo ripiano per server rack ad alta capacità è realizzato con acciaio pressato a freddo SPCC di tipo commerciale da 2,3 mm e offre la resistenza supplementare per sostenere attrezzature con un peso massimo di 56 kg: una soluzione perfetta per l'alloggiamento di apparecchiature non montabili in rack con fattore di forma di dimensioni maggiori, strumenti o periferiche pesanti nel rack o nell'armadio.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Da utilizzare con tutti i server rack e gli armadi da 19"
- Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per pesanti componenti hardware mission-critical e apparecchiature non montabili in rack

Caratteristiche

- Adatto a tutti i server rack standard da 19"
- Struttura in acciaio pressato a freddo SPCC da 2,3 mm
- Design per montaggio frontale
- Sostiene un peso massimo di 56 kg
- Robusto ripiano per montaggio a rack fisso 2U
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	2U
Gestione cavi	No
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	125.0 lb [56.6 kg]
------------------------------	--------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Spessore enclosure	0.1 in [2.3 mm]
Profondità interna	18.0 in [45.7 cm]
Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	11.4 lb [5.2 kg]

Informazioni



confezione

Package Length	20.0 in [50.8 cm]
Package Width	19.8 in [50.2 cm]
Package Height	4.6 in [11.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	13.9 lb [6.3 kg]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Ripiano per rack ad alta cap. 2U
	Dadi ingabbiati M6
	Viti M6
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

