

2U serverrackhylla - Universell fribärande serverhylla med rackfäste för 19-tums nätverksutrustning i rack och skåp - Kraftigt stål - Viktkapacitet 56 kg - 46 cm djupt fack, svart

Produkt ID: CABSHELFHD



Med CABSHELFHD 2U 18-tums djup fast rackmonterad hylla med hög kapacitet kan du lägga till en 2U-hylla med hög kapacitet i praktiskt taget alla standard 19-tums serverrack eller skåp med frontmonteringsalternativ.

Denna serverrackhylla med hög kapacitet är tillverkad av kallvalsat SPCC-stål av kommersiell kvalitet, vilket ger raket den extra styrka som krävs för att hålla upp till 56 kg utrustning - en perfekt lösning för förvaring av större, icke-rackmonterad utrustning, tunga verktyg eller kringutrustning i ditt rack eller skåp.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Supply additional storage space for heavy, mission critical hardware and non-rack mount equipment
- For use with all 19" wide Server Racks and Cabinets

Funktioner

- UNIVERSELL 19-TUMS PASSFORM: Denna 2U serverrackhylla är utformad för att passa alla 19-tums breda serverrack eller skåp inklusive stora varumärken som APC, Dell, Lenovo samt HPE och rymmer

din data-, IT- eller nätverksutrustning eller annan utrustning med upp till 46 cm djup

- **KRAFTIG OCH HÅLLBAR DESIGN:** Konstruerad av SPCC kallvalsat stål. Den robusta frontmonterade skåphyllan säkerställer långvarig hållbarhet och stöder en totalvikt på 56 kg vilket gör den till en perfekt rackhylla för alla miljöer
- **FLERA INSTALLATIONSALTERNATIV:** Den fribärande hyllan med rackfäste kan monteras i två riktningar, installera hyllan med den främre hyllkanten nedåt eller montera med kanten uppåt för att förhindra att din dator, AV-utrustning eller andra utrustning och tillbehör glider av
- **MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET:** Med sitt djup på 46 cm är denna fasta hylla med rackfäste utformad för att fungera med alla 19-tums skåp eller utrustningsrack; den ger ytterligare förvaringsutrymme åt verksamhetskritisk hårdvara och kan till och med förvara dina verktyg eller ljud-/videotillbehör
- **BRANSCHLEDANDE STÖD:** StarTech.com har varit förstahandsvalet för IT-proffs och företag i mer än 30 år och stöder denna TAA-kompatibla 2U fasta serverrackhylla/fack under hela dess livslängd samt erbjuder gratis livstidsgaranti på teknisk support

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Ramtyp	Stål
U-höjd	2U
Kabelhantering	Nej
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	124.7 lb [56.6 kg]
------------------------------	--------------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Inre bredd	17.4 in [44.3 cm]
Inre djup	18.0 in [45.7 cm]
Produktlängd	19.0 in [48.3 cm]
Produktbredd	18.0 in [45.7 cm]
Produkthöjd	3.5 in [8.8 cm]

	Produktvikt	9.4 lb [4.2 kg]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	20.8 in [52.8 cm]
	Package Width	21.3 in [54.2 cm]
	Paketets höjd	5.1 in [13.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	12.0 lb [5.4 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 2U rackhylla
		8 - M6 Screws
		8 - M6 Cage Nuts
		8 - M6-plastbrickor
		1 - snabbstartsguide
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.