


Scaffale 2U Server Rack - Scaffale universale ventilato per rack e armadi di rete da 19"
- Acciaio resistente - Capacità di peso 23kg - Profondità 25 cm - Nero

ID prodotto: CABSHELFV1U



Questo ripiano rack da 1U consente di aggiungere 25 cm di spazio piano a qualsiasi server rack o armadio conforme a EIA-310. Il ripiano è ventilato per migliorare il flusso d'aria e aiuta a mantenere le temperature basse nel rack.

Questo resistente ripiano rack fisso, realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, può sostenere apparecchiature fino a 20 kg.

Il ripiano a sbalzo da 1U consente di ottimizzare lo spazio di lavoro, permettendo di montare le apparecchiature sul rack anziché occupare spazio sulla scrivania o sul pavimento. È ideale per ambienti SOHO (small office, home office), sale server o qualsiasi altro ambiente con spazio limitato.

È possibile installare il ripiano rack ventilato da 1U a qualsiasi altezza, per avere una superficie stabile su cui riporre gli strumenti o collocare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

Il prodotto CABSHELFV1U è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Fornisce spazio di conservazione aggiuntivo per hardware di importanza critica e apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

Caratteristiche

- **VAVASSOIO UNIVERSALE 19"**: Questo scaffale 1U ventilato per il montaggio a rack del server è progettato per adattarsi a qualsiasi rack 19". Con una profondità interna di 10" (25cm) è ideale per rack dati, di rete o altre attrezzature non montate su rack.
- **MASSIMIZZA LA VENTILAZIONE**: La piastra di ventilazione sullo scaffale cantilever assicura un flusso d'aria costante per dissipare efficacemente il calore sui server; perfetta per mantenere fresco computer e attrezzature AV a casa, in studio o nell'ufficio
- **DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE**: Costruito con acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, il robusto scaffale montato frontalmente assicura una lunga durata e supporta un peso totale di 20 kg, rendendolo la soluzione perfetta per qualsiasi ambiente
- **FUNZIONALITÀ VERSATILE**: Con 25 cm di profondità questo scaffale fisso è progettato per funzionare con qualsiasi armadio o rack per apparecchiature da 19 pollici; fornisce spazio aggiuntivo per l'hardware indispensabile o accessori audio/video supplementari
- **SUPPORTO DA LEADER DEL SETTORE**: questo solido rack/shelf di montaggio 1U conforme a TAA per rack di server è coperto da garanzia e supporto tecnico gratuito a vita StarTech.com

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	1U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	44.2 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Note/requisiti speciali

Nota	Include 4 rondelle a bicchiere di tipo C
------	--

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio



Larghezza interna	17.1 in [43.5 cm]
Lunghezza prodotto	9.8 in [25 cm]
Larghezza prodotto	17.3 in [44 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [43 mm]
Peso prodotto	4.0 lb [1.8 kg]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Package Length	20.9 in [53 cm]
Package Width	10.8 in [27.5 cm]
Package Height	2.2 in [57 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.1 lb [2.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Dadi ingabbiati M6
	Viti M6
	Ripiano fisso da 1U

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

