

2U Server Rack Schap - Universele Geventileerde Rack Mount Cantilever Shelf voor 19" Netwerk Kast & Apparatuur - Heavy Duty Staal - Capaciteit 23kg - Diepte 40cm (16") - Zwart

Productcode: CABSHELFV



Met de CABSHELFV 2U 16 inch diepe universele ventilerende plank kunt u een compacte 2U-plank toevoegen aan een standaard 19 inch serverrack of serverkast die de optie heeft tot montage aan de voorkant. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Onze geventileerd rackplanken verbeteren de luchtstroom en zorgen voor lagere temperaturen in het rack. Deze duurzame vaste plank is vervaardigd uit hoogwaardig koudgewalst staal en heeft een draagvermogen van maximaal 22 kg - een perfecte oplossing voor de gemakkelijk toegankelijke opslag van compacte, niet in een rack monteerbare apparatuur, gereedschap, randapparatuur of accessoires in uw rack.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische en niet in een rack monteerbare apparatuur
- Voor gebruik met alle 19" brede serverracks en serverkasten

Eigenschappen

- **UNIVERSEEL 19" SCHAP:** Dit 2U geventileerde server rack mount schap is ontworpen voor vrijwel elk 19in server rack en biedt een interne diepte van 40,6cm voor uw Data-, IT-, Netwerk-, of andere niet-rack monteerbare apparatuur
- **MAXIMALE VENTILATIE:** Het geventileerd schap zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom om effectief warmte van de servers af te voeren; het werkt ook geweldig om uw computer en AV-apparatuur koel te houden in uw huis, studio of kantoorruimte
- **HEAVY-DUTY & DUURZAAM ONTWERP:** dit frontaal gemonteerd schap is gemaakt van duurzaam koudgewalst SPCC-staal en kan een totaal gewicht van 23kg ondersteunen, waardoor het de perfecte rack oplossing is voor elke omgeving
- **VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT:** Met een diepte van 40,6cm is dit schap geschikt voor elke 19" cabinet of rack; Het biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische hardware en kan ook gebruikt worden om uw gereedschap of audio/video-accessoires op te bergen
- **DE KEUZE VAN DE IT PRO:** Dit 2U geventileerde server rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type frame	Staal
U-hoogte	2U
Kabelbeheer	Nee
Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	49.9 lb [22.6 kg]
------------------------------	-------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Dikte behuizing	0.1 in [1.6 mm]
Lengte product	19.0 in [48.3 cm]
Breedte product	16.0 in [40.6 cm]

Hoogte product	3.5 in [8.8 cm]
Gewicht product	5.6 lb [2.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	18.9 in [47.9 cm]
Package Width	22.1 in [56.2 cm]
Package Height	4.2 in [10.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.0 lb [3.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2U vaste plank
	4 - Montage schroeven
	4 - M5 moeren
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.