

2U serverrackhylla - Universell ventilerad fribärande serverhylla med rackfäste för 19-tums nätverksutrustning i rack och skåp - Kraftigt stål - Viktkapacitet 23 kg - 41 cm djup hylla, svart

Produkt ID: CABSHELFV



Med CABSHELFV 2U 16 tum djupt universellt ventilerat hyllplan för serverrack kan du lägga till ett kompakt 2U hyllplan till alla 19 tums standardserverrack eller -skåp med möjlighet att montera framifrån. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Våra ventilerade rackhyllplan förbättrar luftflödet vilket bidrar till att sänka temperaturen i racket. Detta hållbara fasta hyllplan är tillverkat i kallvalsat stål i SPCC kommersiell kvalitet och klarar upp till 22 kg. Det gör det till en perfekt lösning för att förvara mindre utrustning, verktyg, kringutrustning eller tillbehör som inte kan monteras för sig i ett rack så att de är lättillgängliga.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till extra förvaringsutrymme för outhärlig hårdvara och utrustning
- Kan användas med alla 19 tum breda serverrack och skåp

Funktioner

- **UNIVERSELL 19-TUMS PASSFORM:** Denna 2U ventilerade serverhylla med rackfäste är utformad för att passa praktiskt taget alla 19-tums serverrack och har ett djup på 41 cm för din data-, IT- eller nätverksutrustning eller annan utrustning som inte är rackmonterad
- **MAXIMERAD VENTILATION:** Den ventilerade plåten på den fribärande rackhyllan säkerställer ett konsekvent luftflöde för att effektivt avleda värme från servrar; det fungerar också utmärkt för att hålla din dator och AV-utrustning sval i ditt hem, studio eller kontor
- **KRAFTIG OCH HÅLLBAR DESIGN:** Konstruerad av SPCC kallvalsat stål. Den robusta frontmonterade skåphyllan säkerställer långvarig hållbarhet och stöder en totalvikt på 23 kg vilket gör den till en perfekt rackhylla för alla miljöer
- **MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET:** Med sitt djup på 41 cm är denna fasta hylla med rackfäste utformad för att fungera med alla 19-tums skåp eller utrustningsrack. Den ger ytterligare förvaringsutrymme åt verksamhetskritisk hårdvara och kan till och med förvara dina verktyg eller ljud-/videotillbehör
- **BRANSCHLEDANDE STÖD:** StarTech.com har varit förstahandsvalet för IT-proffs och företag i mer än 30 år och stöder denna TAA-kompatibla 2U ventilerade serverhylla med rackfäste under hela dess livslängd samt erbjuder gratis livstidsgaranti på teknisk support

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Ramtyp	Stål
U-höjd	2U
Kabelhantering	Nej
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	49.9 lb [22.6 kg]
------------------------------	-------------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Kabinettjocklek	0.1 in [1.6 mm]
Produktlängd	19.0 in [48.3 cm]
Produktbredd	16.0 in [40.6 cm]

Produkthöjd	3.5 in [8.8 cm]
Produktvikt	5.6 lb [2.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	18.9 in [47.9 cm]
Package Width	22.1 in [56.2 cm]
Paketets höjd	4.2 in [10.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	7.0 lb [3.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2U fast rackhyllplan
	4 - M5-skrurvar
	4 - M5 korgmuttrar
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.