

Ripiano Rack 19" 2U a 2 montanti - Mensola cantilever profonda 50,8cm - Scaffale a sbalzo con montaggio centrale per apparecchiature AV/Dati con dadi a gabbia e viti - Portata 34Kg

ID prodotto: CABSHF2POST2



Questo ripiano per server rack a 2 montanti consente di aggiungere un ripiano a livello intermedio ad alta capacità a quasi tutti i server rack standard a 2 montanti.

Il ripiano per rack 2U è conforme allo standard EIA 310 e pertanto può essere montato sulla maggior parte dei rack standard a 2 montanti da 19". Grazie alla possibilità di regolazione delle staffe di montaggio incluse per l'adattamento a profondità di montanti diverse, questo ripiano a montaggio centrale offre una soluzione universale per l'installazione in rack a 2 montanti.

Realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, il resistente ripiano per rack a 2 montanti può sostenere apparecchiature fino a 34 kg ed è perfetto per alloggiare apparecchiature, strumenti, periferiche o accessori incompatibili con il montaggio a rack, in modo che siano sempre facilmente accessibili.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Utilizzabile con la maggior parte dei rack 19" di larghezza, 2 Post Server Rack

Caratteristiche

- **COMPATIBILITÀ UNIVERSALE:** ripiano profondo 50,8 cm per rack per dispositivi di rete 2U da 19", può essere installato su qualsiasi rack a 2 montanti conforme allo standard EIA 30; include viti e dadi a gabbia M6 per il montaggio
- **RIPIANO A MONTAGGIO CENTRALE:** il design a montaggio centrale consente di posizionare le apparecchiature sul cassetto davanti ai montanti del rack per facilitare l'installazione e l'instradamento dei cavi
- **DESIGN ROBUSTO:** la robusta mensola a sbalzo su due lati è realizzata in resistente acciaio commerciale 14 SPCC laminato a freddo e può contenere apparecchiature fino a 34 kg
- **FACILE ACCESSO:** può essere utilizzato per modem, router, access point wi-fi e altre apparecchiature IT/di rete/per telecomunicazioni che non possono essere montate in un rack o per riporre e utilizzare strumenti e materiali di consumo di impiego frequente
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Con supporto a vita, incluso il supporto tecnico 24 ore su 24, test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità, i nostri prodotti sono la scelta dei professionisti IT da 30 anni

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Altezza U	2U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA/ECA-310-E EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	75.0 lb [34 kg]
------------------------------	-----------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza interna	17.2 in [43.6 cm]
Lunghezza prodotto	20.0 in [50.8 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Altezza prodotto	3.5 in [8.8 cm]
Peso prodotto	8.8 lb [4.0 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	21.7 in [55.2 cm]
Package Width	21.7 in [55.0 cm]
Package Height	5.2 in [13.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	11.4 lb [5.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Ripiano per rack
	4 - Viti M6
	4 - Dadi in gabbia M6
	4 - Rondelle a bicchiere in plastica M6

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.