

2U 19" 2 Post Server Rack Shelf, 51cm Diep, Gecentreerd Vrijdragend Schap voor Netwerk Rack, AV/Data Apparatuur, incl. schroeven en kooimoeren, 35kg draagvermogen

Productcode: CABSHF2POST2




Met de server rack shelf met 2 stijlen kunt u een groot, in het midden gemonteerd vast schap toevoegen aan bijna elk standaard server rack met 2 stijlen.

Ons 2U rack voldoet aan EIA 310, d.w.z. dat het geschikt is voor de meeste standaard 19" racks met 2 stijlen. De meegeleverde montagesteunen kunnen worden aangepast aan verschillende stijldieptes, waardoor dit in het midden gemonteerde rack schap de ideale oplossing is voor racks met 2 stijlen.

Gemaakt van SPCC koudgewalst staal van commerciële kwaliteit, dit duurzame netwerk rack schap met 2 stijlen ondersteunt apparatuur tot 34 kg - een perfecte oplossing voor de opslag van niet-rackmonteerbare apparatuur, gereedschap, randapparaten of accessoires in uw rack, zodat u deze direct bij de hand heeft.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor de meeste 19" brede server racks met 2 stijlen

Eigenschappen

- **UNIVERSELE COMPATIBILITEIT:** 2U 19" serverrack schap, 51cm Diep, past in vrijwel elk bestaand EIA 30 compliant 2 Post rack; inclusief M6 kooimoeren & schroeven voor het monteren.
- **SCHAPBEVESTIGING IN HET MIDDEN:** Omdat het schap in het midden is bevestigd, kan apparatuur op de lade vóór de stangen van het rack worden geplaatst voor eenvoudigere installatie en aanleg van de kabels
- **DUURZAAM DESIGN:** Sterke, tweezijdige cantilever schap is gemaakt van duurzaam 14 SPCC commercieel koudgewalst staal en is geschikt voor apparatuur tot 34 kg
- **EENVOUDIGE TOEGANG:** Kan worden gebruikt voor modems, routers, wifi toegangspunten en andere IT-/netwerk-/telco-apparatuur die in een rack kunnen worden gemonteerd of voor het opbergen van vaak gebruikte gereedschappen en benodigdheden
- **LEVENSLANGE GARANTIE:** StarTech.com biedt 24-uurs technische ondersteuning, is al meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals en voert grondige tests uit van de compatibiliteit en prestaties van al onze producten

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
U-hoogte	2U
Kabelbeheer	Nee
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	75.0 lb [34 kg]
------------------------------	-----------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Interne breedte	17.2 in [43.6 cm]

Lengte product	20.0 in [50.8 cm]
Breedte product	19.0 in [48.3 cm]
Hoogte product	3.5 in [8.8 cm]
Gewicht product	8.8 lb [4.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	21.7 in [55.2 cm]
Package Width	21.7 in [55.0 cm]
Package Height	5.2 in [13.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.4 lb [5.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Rack schap
	4 - M6 schroeven
	4 - M6 kooimoeren
	4 - M6 ronde kunststof onderleggingen

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.