

2U 19-tums nätverksrackhylla med två stolpar - Centermonterad, fribärande och rackmonterad serverhylla med 20 tums djup för AV-/datautrustning, korgmuttrar och skruvar, 34 kg viktkapacitet

Produkt ID: CABSHF2POST2




Serverrackhyllan med två stolpar gör att du kan lägga till en mittmonterad hylla med hög kapacitet i nästan alla standard serverrack med 2 stolpar.

Vår 2U rackhylla är EIA 310-kompatibel vilket innebär att den passar de flesta 19-tums standardrack med 2 stolpar. De medföljande monteringsfästena kan justeras för att passa olika stolpdjup, vilket gör denna mittmonterade rackhylla till en universell lösning för rackförvaring med 2 stolpar.

Denna hållbara nätverksrackhylla med 2 stolpar är tillverkad i kallvalsat stål av SPCC-kvalitet och klarar upp till 34 kg utrustning - en perfekt lösning för förvaring av ej rackmonterad utrustning, verktyg, kringutrustning eller tillbehör i ett rack så att de är lätt tillgängliga.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- För användning med de flesta 19 tum breda serverrack med 2 stolpar

## Funktioner

- **UNIVERSELL KOMPATIBILITET:** 2U 19-tums nätverksrack med djup på 50 cm för universell passform i alla EIA 30-kompatibla rack med 2 pelare tillsammans med M6-korgmuttrar och skruvar för montering av hylla
- **MITTMONTERAD HYLLA:** Mittmonterad design som låter utrustningen på lådan sitta framför rackets pelare för enklare installation och kabeldragning
- **HÅLLBAR DESIGN:** Kraftig, dubbelsidig och utdragbar bricka tillverkad av hållbart 14 SPCC kallvalsat stål som rymmer utrustning på upp till 34 kg
- **ENKEL ÅTKOMST:** Kan användas för modem, routrar, Wi-Fi-åtkomstpunkter och annan IT-/nätverks-/telco-utrustning som inte kan monteras i ett rack, eller för att lagra och komma åt ofta använda verktyg och förbrukningsmaterial
- **LIVSTIDSGARANTI:** StarTech.com erbjuder teknisk support dygnet runt och har föredragits av IT-proffs i 30 år och utför grundlig testning av kompatibilitet och prestanda på alla sina produkter

### Hårdvara

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Garantipolicy      | Lifetime                       |
| U-höjd             | 2U                             |
| Kabelhantering     | Nej                            |
| Industristandarder | EIA/ECA-310-E<br>EIA/ECA-310-E |

### Prestanda

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Weight Capacity (Stationary) | 75.0 lb [34 kg] |
|------------------------------|-----------------|

### Utseende

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Färg         | Svart             |
| Kabinettyp   | Stål              |
| Inre bredd   | 17.2 in [43.6 cm] |
| Produktlängd | 20.0 in [50.8 cm] |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Produktbredd | 19.0 in [48.3 cm] |
| Produkthöjd  | 3.5 in [8.8 cm]   |
| Produktvikt  | 8.8 lb [4.0 kg]   |

---

#### Förpackning

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Förpackningsantal       | 1                 |
| Paketets längd          | 21.7 in [55.2 cm] |
| Package Width           | 21.7 in [55.0 cm] |
| Paketets höjd           | 5.2 in [13.2 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 11.4 lb [5.2 kg]  |

---

#### Vad det är i lådan

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - Rackhylla           |
|                 | 4 - M6 skruvar          |
|                 | 4 - M6 korgmuttrar      |
|                 | 4 - M6 plastkoppbrickor |

---

#### Warranty Information

|          |           |
|----------|-----------|
| Warranty | Livslängd |
|----------|-----------|

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.