Étagère rack serveur 2U à 2 montants - Montage centrale - 34 kg maxi - Ventilée

Nº de produit: CABSHF2POSTV2

L' étagère de rack pour serveur à 2 montants vous permet d'ajouter une étagère fixe mi-hauteur haute capacité à presque tous les racks pour serveur à 2 montants standard.

Notre étagère de rack 2U est conforme à la norme EIA 310, ce qui signifie qu'elle s'adapte à la plupart des racks à 2 montants standard de 19 pouces. Les supports de fixation inclus sont ajustables pour s'adapter à différentes profondeurs de montants, ce qui fait de cette étagère de rack de support central une solution universelle pour le stockage en rack à 2 montants, tandis que la conception aérée permet d'améliorer la circulation de l'air dans le rack.

Fabriquée en acier laminé à froid de qualité commerciale SPCC, cette étagère fixée sur rack robuste à 2 montants peut supporter jusqu'à 34 kg d'équipements, une solution idéale pour stocker dans votre rack tous les équipements, outils, périphériques ou accessoires non prévus pour un montage en rack afin qu'ils restent facilement accessibles.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Ce produit bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• For use with most 19" wide, 2 post server racks

• Permet d'obtenir de l'espace de stockage en plus pour le matériel essentiel et l'équipement non montable

Spécifications techniques

• Fits most standard 19" 2 post racks

• Conception à montage intermédiaire

• Supports up to 75 lb. (34 kg) of equipment

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Hauteur U	2U
	Gestion de câbles	Non
	Normes de l’industrie	EIA/ECA-310-E
		EIA/ECA-310-E
Performance		
	Weight Capacity (Stationary)	75.0 lb [34 kg]
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Largeur interne	17.2 in [43.6 cm]
	Longueur du produit	20.0 in [50.8 cm]
	Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
	Hauteur du produit	3.5 in [8.8 cm]

	Poids du produit	8.4 lb [3.8 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	21.7 in [55.1 cm]
	Package Width	22.1 in [56.2 cm]
	Package Height	5.0 in [12.7 cm]
	Poids brut	10.8 lb [4.9 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Rack Shelf
		4 - Vis M6
		4 - Écrous cage M6
		4 - Rondelles à collerette en plastique M6
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis