

Mensola per server rack 2U - 2 staffe - Montaggio centrale - Ventilata

ID prodotto: CABSHF2POSTV2



Questo ripiano per server rack a 2 montanti consente di aggiungere un ripiano a livello intermedio ad alta capacità a quasi tutti i server rack standard a 2 montanti.

Il ripiano per rack 2U è conforme allo standard EIA 310 e pertanto può essere montato sulla maggior parte dei rack standard a 2 montanti da 19". Grazie alla possibilità di regolazione delle staffe di montaggio incluse per l'adattamento a profondità di montanti diverse, questo ripiano a montaggio centrale offre una soluzione universale per l'installazione in rack a 2 montanti. Inoltre, il suo design con fessure consente una migliore circolazione dell'aria all'interno del rack.

Realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, il resistente ripiano per rack a 2 montanti può sostenere apparecchiature fino a 34 kg ed è perfetto per alloggiare apparecchiature, strumenti, periferiche o accessori incompatibili con il montaggio a rack, in modo che siano sempre facilmente accessibili.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Utilizzabile con la maggior parte dei rack 19" di larghezza, 2 Post Server Rack
- Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per componenti hardware mission-critical e apparecchiature non montabili in rack

Caratteristiche

- Si adatta alla maggior parte dei rack standard a 2 montanti da 19"
- Design con montatura intermedia
- Supporta fino a 34 kg di apparecchiature

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Altezza U	2U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA/ECA-310-E EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	75.0 lb [34 kg]
------------------------------	-----------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza interna	17.2 in [43.6 cm]
Lunghezza prodotto	20.0 in [50.8 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Altezza prodotto	3.5 in [8.8 cm]
Peso prodotto	8.4 lb [3.8 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	21.7 in [55.1 cm]
Package Width	22.1 in [56.2 cm]
Package Height	5.0 in [12.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	10.8 lb [4.9 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Ripiano per rack
	4 - Viti M6
	4 - Dadi ingabbiati M6
	4 - Rondelle a bicchiere in plastica M6

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.