

2U server rack shelf - 2 stijlen - midden gemonteerd - ventilerend

Productcode: CABSHF2POSTV2



Met de server rack shelf met 2 stijlen kunt u een groot, in het midden gemonteerd vast schap toevoegen aan bijna elk standaard server rack met 2 stijlen.

EIA 310 conform

Onze 2U rack shelf voldoet aan EIA 310, d.w.z. dat het geschikt is voor de meeste standaard 19" racks met 2 stijlen. De meegeleverde montagesteunen kunnen worden aangepast aan verschillende stijldieptes, waardoor dit in het midden gemonteerde rack schap een universele opslagoplossing is voor racks met 2 stijlen, terwijl de ventilatiegaten de luchtstroom in het rack helpen verbeteren.

Robuuste stalen constructie

Gemaakt van SPCC koudgewalst staal van commerciële kwaliteit, dit duurzame netwerk rack schap met 2 stijlen ondersteunt apparatuur tot 34 kg - een perfecte oplossing voor de opslag van niet-rackmonteerbare apparatuur, gereedschap, randapparaten of accessoires in uw rack, zodat u deze direct bij de hand heeft.

De keuze van IT-professionals sinds 1985

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelsstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor de meeste 19" brede server racks met 2 stijlen
- Biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische en niet in een rack monteerbare apparatuur

Eigenschappen

- Geschikt voor de meeste standaard 19" racks met 2 stijlen
- Montage in het midden
- Ondersteunt max. 34 kg aan apparatuur

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
U-hoogte	2U
Kabelbeheer	Nee
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	75.0 lb [34 kg]
------------------------------	-----------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Interne breedte	17.2 in [43.6 cm]
Lengte product	20.0 in [50.8 cm]
Breedte product	19.0 in [48.3 cm]

Hoogte product	3.5 in [8.8 cm]
Gewicht product	8.4 lb [3.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	21.7 in [55.1 cm]
Package Width	22.1 in [56.2 cm]
Package Height	5.0 in [12.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.8 lb [4.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Rack schap
	4 - M6 schroeven
	4 - M6 kooimoeren
	4 - M6 ronde kunststof onderleggingen

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.