

Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack Servidores 2 Postes 2U Profundidad Fija - 68kg

ID del Producto: CABSHF2POSTV



El Estante Ventilado de Alta Resistencia de Montaje Central para Racks de 2 Postes 2U, CABSHF2POSTV permite agregar un estante fijo de alta capacidad y montaje central a prácticamente cualquier rack de servidores estándar de 2 postes. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Los soportes de montaje incluidos se pueden ajustar para adaptarse a diferentes profundidades de postes, haciendo de este estante de 2U una solución universal de almacenamiento en racks de 2 postes, mientras que los orificios de ventilación contribuyen a mejorar la circulación de aire en el rack. Fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC de 1,6 mm, este estante para racks de 2 postes de gran durabilidad permite albergar equipos de hasta 67kg (150 libras) - una solución perfecta para almacenar equipos que no son de montaje en rack, herramientas, periféricos o accesorios proporcionando un fácil acceso a los mismos.

Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos de misión crítica que no son de montaje en rack
- Para usar con la mayoría de los Racks de Servidores de 2 Postes y de 19" de ancho

Características

- Estante Ventilado para Rack de 2 Postes 2U
- Se ajusta a cualquier rack estándar de 2 Postes de 19"
- Estructura de acero laminado en frío SPCC 1,6mm
- Diseño de montaje central
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Altura U	2U
Gestión de cables	No
Opciones de Montaje	Montaje Central

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	150.0 lb [67.9 kg]
-----------------------------------	--------------------

Características Físicas

Tipo de Gabinete	Acero
Espesor del Gabinete	0.1 in [1.6 mm]
Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	9.1 lb [4.1 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	6.0 in [15.2 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	3.0 in [76.2 mm]



Información
de la Caja

Longitud de la Caja	22.4 in [56.8 cm]
Ancho de la Caja	18.9 in [48.0 cm]
Altura de la Caja	4.4 in [11.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.7 lb [5.3 kg]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Estante Ventilado para Rack de 2 Postes 2U Soportes Manual de Instrucciones Tornillos #10-32 UNF, 3/8"L Tuercas #10-32 UNF Tornillos para Paneles #10-32 UNF, 5/8"L Tuercas Jaula #10-32 UNF
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

