

2U ventilerende vrijdragende plank - rackmontage midden - 2 Post Serverrack Serverkast - 68kg

Productcode: CABSHF2POSTV



Met de CABSHF2POSTV 2U robuuste ventilerende plank voor rackmontage in het midden voor 2 post racks kunt u een vaste plank met hoog draagvermogen toevoegen aan vrijwel elk standaard 2-post serverrack.

De meegeleverde montagebeugels kunnen worden ingesteld voor verschillende postdieptes, waardoor deze 2U-plank een universele oplossing is voor 2-post rackopslag. Het geventileerde ontwerp zorgt voor een verbeterde luchtstroom in het rack. Deze duurzame 2-post vaste plank is vervaardigd uit hoogwaardig 1,6 mm dik koudgewalst staal en heeft een draagvermogen van maximaal 67 kg - een perfecte oplossing voor de gemakkelijk toegankelijke opslag van niet in een rack monteerbare apparaten, gereedschap, randapparatuur of accessoires in uw rack.

Met levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische en niet in een rack monteerbare apparatuur
- Voor gebruik in alle 19 inch 2-post serverracks

Eigenschappen

- 2U Geventileerde 2-post Plank Rackmontage

- Past in alle standaard 19" 2-post racks
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- 1,6mm dikke constructie uit koudgewalst staal
- Montage in het midden

Hardware

| | |
|----------------|---------------|
| Garantiebeleid | Lifetime |
| U-hoogte | 2U |
| Kabelbeheer | Nee |
| Montage-opties | Middenmontage |

Prestaties


| | |
|------------------------------|--------------------|
| Weight Capacity (Stationary) | 150.0 lb [67.9 kg] |
|------------------------------|--------------------|

Fysieke eigenschappen

| | |
|------------------------|------------------|
| Type behuizing | Staal |
| Dikte behuizing | 0.1 in [1.6 mm] |
| Lengte product | 0.0 in [0.0 mm] |
| Breedte product | 0.0 in [0.0 mm] |
| Hoogte product | 0.0 in [0.0 mm] |
| Gewicht product | 9.1 lb [4.1 kg] |
| Maximale montagediepte | 6.0 in [15.2 cm] |
| Minimale montagediepte | 3.0 in [76.2 mm] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|----------------|-------------------|
| Package Length | 22.4 in [56.8 cm] |
| Package Width | 18.9 in [48.0 cm] |



Package Height 4.4 in [11.3 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 11.7 lb [5.3 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- 2U Geventileerde 2-post Plank Rackmontage
- Brackets
- #10-32 UNF schroeven, 3/8" lang
- #10-32 UNF moeren
- #10-32 UNF paneelschroeven, 5/8" lang
- #10-32 UNF plaatmoeren
- Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

