

Canaleta de Gestión de Cable Sólido con Tapa. 50 mm de An x 20 mm de Al - 2 m de Lar. Con 3 Divisiones para Ocultar Cables de Red - Sistema de Conducto de Cableado para Cables de Alimentación - UL

ID del Producto: CBMCWD5020



Esta canaleta de 2 m de longitud para la gestión de cableado, guía ordenadamente los cables de su oficina o sala de servidores, a la vez que los oculta para crear un aspecto ordenado y profesional.

Esta canaleta de gestión de cableado protege los cables de los daños, mientras que los enruta en su oficina o sala de servidores. El conducto tiene 20 mm de alto x 51 mm de ancho. Cuenta con tres canales individuales en su interior, que puede utilizar para organizar y separar el cableado fácilmente.

Hecho en PVC autoextinguible, es robusto y a prueba de deformaciones. Este ocultador de cables de red o alimentación, es resistente al fuego con una clasificación M1 NF y un punto de ablandamiento Vicat de 86C. Está clasificado como UL/94V-0.

La canaleta de cables puede ser montada en cualquier superficie, perforando agujeros a través de la carcasa. Adicionalmente, se puede utilizar cinta de doble cara para fijar el conducto (los tornillos y la cinta no están incluidos).

Para combinar y enrutar este conducto de gestión de cable, y tapar los extremos, StarTech.com ofrece una amplia selección de accesorios para canaleta.

Terminación (CBMCWD5020E) (paquete de 20), tapa limpiamente el extremo de su canaleta.

Codo Interior (CBMCWD5020I) (Paquete de 20), une dos canaletas en esquinas en un ángulo de 90 grados.

Codo Exterior (CBMCWD5020O) (Paquete de 20), une dos canaletas alrededor de esquinas en un ángulo de 90 grados.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Protege los cables de daños, a la vez que los enruta en el espacio de oficinas o salas de servidores

Características

- ORGANICE Y ENRUTE SUS CABLES DE FORMA PROFESIONAL: La canaleta de gestión de cableado protege los cables de los daños y permite enrutarlos en su oficina o sala de servidores
- RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL: PVC resistente a la deformación, autoextinguible, ocultador sólido de cables de red y de alimentación con resistencia al fuego M1 y punto de ablandamiento Vicat M1. Con clasificación UL 94V-0, y aprobado por UL/CSA
- ACCESORIOS DE CANALETAS: Terminador (CBMCWD5020E), Codo interior (CBMCWD5020I), Codo exterior (CBMCWD5020O). Se venden por separado
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Longitud: 2m | Altura: 20mm | Ancho total: 51mm | Ancho de los canales para los cables: Izquierdo 15mm, Central 11mm, Derecho 15mm | Blanco | RoHS
- LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionales de la informática desde hace más de 30 años. Este kit de montaje de cableado de un solo canal, está respaldado por 2 años de garantía por StarTech.com. Incluye soporte técnico gratuito 24/5

Rendimiento

Política de Garantía	2 Years
Especificaciones Generales	Ancho de canal izquierdo: 14,8mm
	Ancho de canal del centro: 10mm
	Ancho de canal derecho: 14,8mm

Características Físicas

Color	Blanco
Tipo de Gabinete	PVC

Longitud del Producto	2.0 in [5.1 cm]
Ancho del Producto	78.7 in [200.0 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	1.9 lb [0.9 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	2.0 in [5.1 cm]
Ancho de la Caja	6.6 ft [2.0 m]
Altura de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 lb [0.9 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Canaleta para cables
---------------------	--------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

