

Stevige Zelfklevende Kabelgoot met Deksel, 50 mm B x 20 mm H - 2m L, 3-kanaals PVC Draadgoot / Muurlijst voor Netwerk- en Voedingskabels, UL Listed

Productcode: CBMCWD5020



Met deze 2 m lange kabelgoot kunt u de kabels in uw kantoor of serverruimte op een georganiseerde manier aanleggen en aan het zicht onttrekken, wat zorgt voor een professionele uitstraling.

Deze kabelgoot beschermt kabels tegen schade/vuil en bergt ze netjes op in uw kantoor of serverruimte. De kabelgoot is 20mm hoog x 50mm breed en beschikt over drie individuele kanalen die door de goot lopen en die u kunt gebruiken om de kabels gemakkelijk te organiseren en te scheiden.

Deze goot voor netwerk-/voedingskabels is gemaakt van zelfdovend, sterk en buigbestendig PVC. De kabelgoot is ook NF-brandbestendig met een M1 Rating, heeft een 86 °C Vicat verwekingspunt en een UL/94V-0 classificatie.

De kabelgoot kan worden gemonteerd door gaten door de behuizing te boren en vervolgens op elk gewenst oppervlak vast te schroeven of door dubbelzijdig tape te gebruiken (schroeven en tape niet meegeleverd).

Deze kabelgoot kan aan de uiteinden worden afgesloten en worden gecombineerd met diverse kabelgootaccessoires van StarTech.com.

Het Eindstuk (CBMCWD5020E) (20 stuks) zorgt voor een mooie afsluiting van het uiteinde van uw kabelgoot.

Met de Binnenhoek (CBMCWD5020I) (20 stuks) kunnen twee kabelgoten aan een binnenzijde gelegen hoek van 90° met elkaar verbonden worden.

Met de Buitenhoek (CBMCWD5020O) (20 stuks) kunnen twee kabelgoten aan een buitenzijde gelegen hoek van 90° met elkaar verbonden worden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Beschermt kabels tegen schade en bergt ze netjes op in uw kantoor of serverruimte

Eigenschappen

- **KABELS PROFESSIONEEL AANLEGGEN & ORGANISEREN:** Deze kabelgoot beschermt kabels tegen schade/vuil en zorgt voor een nette aanleg in uw kantoor of serverruimte. Voorzien van 3 kanalen om meerdere kabels eenvoudig te plaatsen
- **INDUSTRIËLE KWALITEIT:** Deze goot voor netwerk-/voedingskabels is gemaakt van stevig, buigbestendig, zelfdovend PVC, is NF-brandbestendig met een M1 Rating, heeft een 86°C Vicat verwekingspunt en UL/94V-0 classificatie;
- **KABELGOOT KOPPELSTUKKEN:** Eindstuk (CBMCWD5020E), Binnenhoek (CBMCWD5020I), Buitenhoek (CBMCWD5020O); apart verkrijgbaar
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Lengte: 2m | Hoogte: 20mm | Totale breedte: 51 mm | Kanaalbreedtes: Links 15 mm, Midden 11 mm, Rechts 15 mm | Wit | RoHS
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze 3-kanaals kabelgoot geniet van een 2-jarige garantie van StarTech.com, en levenslange gratis 24/5 technische ondersteuning.

Prestaties

Garantiebeleid	2 Years
Algemene specificaties	Breedte linker kanaal: 14,8 mm
	Breedte middelste kanaal: 10 mm
	Breedte rechter kanaal: 14,8 mm

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Type behuizing	PVC

Lengte product	2.0 in [5.1 cm]
Breedte product	78.7 in [200.0 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	1.9 lb [0.9 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	2.0 in [5.1 cm]
Package Width	6.6 ft [2.0 m]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.0 lb [0.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Kabelgoot
-------------	---------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.