

20 Pack Cable Raceway End Cap for CBMCWD5020 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting End Cap - Cable Raceway Connectors - Wiring Duct End Piece - UL Rated - TAA

Productcode: CBMCWD5020E



Deze set van 20 kabelgoot eindstukken is geschikt voor het StarTech.com CBMCWD5020 kabelgootsysteem.

Gebruik deze kabelgoot eindstukken om de StarTech.com CBMCWD5020 kabelgoot af te sluiten en zorg zo voor een mooie afgewerkte look in uw kantoor of serverruimte.

Deze kabelgootkoppelingen zijn gemaakt van sterk, zelfdovend én buigbestendig ABS en door UL goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid rating (horizontale brand).

Combineer dit eindstuk met andere StarTech.com CBMCWD5020 kabelgootsysteem accessoires voor een mooie afgewerkte look van uw kabelmanagementoplossing.

De koppeling (CBMCWD5020C) (set van 20 stuks) verbindt twee kabelgoten met elkaar en breidt de lengte van uw kabelgoot uit.

Met de binnenhoek (CBMCWD5020I) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de L-connector (CBMCWD5020L) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten tegen de wand in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de buitenhoek (CBMCWD5020O) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de T-connector (CBMCWD5020T) (set van 20 stuks) kunnen drie kabelgoten in een T-vorm met elkaar worden verbonden.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

## Eigenschappen

- GEEF UW KABELGOOT EEN MOOIE AFGEWERKTE LOOK: Gebruik deze kabelgoot eindstukken (set van 20 stuks) met StarTech.com CBMCWD5020 kabelgoten om de uiteinden van de kabelgoten af te sluiten
- INDUSTRIËLE STERKTE: Deze kabelgoot eindstukken zijn gemaakt van sterk, buigbestendig ABS en door UL goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid rating (horizontale brand), zelfdovend
- ANDERE KABELGOOT ACCESSOIRES: Koppeling (CBMCWD5020C), binnenhoek (CBMCWD5020I), L-connector (CBMCWD5020L), buitenhoek (CBMCWD5020O), T-connector (CBMCWD5020T); apart verkrijgbaar
- TECHNISCHE SPECIFICATIES: Productlengte: 15,9 mm | Breedte koppeling: 54,3 mm | Hoogte koppeling: 22 mm | Wit | RoHS
- STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze kabelgoot eindkappen hebben levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

---

### Fysieke eigenschappen

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Garantiebeleid  | 2 Years         |
| Kleur           | Wit             |
| Type behuizing  | ABS             |
| Lengte product  | 0.6 in [1.6 cm] |
| Breedte product | 2.1 in [5.4 cm] |
| Hoogte product  | 0.9 in [2.2 cm] |

|                          |                          |                  |
|--------------------------|--------------------------|------------------|
|                          | Gewicht product          | 0.1 oz [4.0 g]   |
| <hr/>                    |                          |                  |
| Verpakkingsinformatie    |                          |                  |
|                          | Verpakkingsaantal        | 1                |
|                          | Lengte Verpakking        | 7.6 in [19.2 cm] |
|                          | Breedte Verpakking       | 5.7 in [14.5 cm] |
|                          | Hoogte Verpakking        | 2.1 in [5.3 cm]  |
|                          | Verzendgewicht (verpakt) | 3.3 oz [94.0 g]  |
| <hr/>                    |                          |                  |
| Wat wordt er meegeleverd |                          |                  |
|                          | Meegeleverd              | 20 - Einddoppen  |
| <hr/>                    |                          |                  |
| Garantiebepalingen       |                          |                  |
|                          | Warranty                 | 2 Jaar           |
| <hr/>                    |                          |                  |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.