20 Pack Cable Raceway Inside Corner Connectors for CBMCWD5020 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Inside Elbow - Plastic - UL - TAA

Nº de produit: CBMCWD5020I

Ce pack de 20 coudes intérieurs de chemin de câbles fonctionne avec le système de chemin de câbles CBMCWD5020 de StarTech.com.

Utilisez ces coudes intérieurs de chemin de câbles avec le chemin de câbles CBMCWD5020 de StarTech.com pour en assembler deux à un angle de 90 degrés et étendre la longueur de votre chemin de câbles dans les coins de votre bureau ou salle de serveurs.

Fabriqués en ABS auto-extinguible robuste et également résistant à la déformation, ces connecteurs coudés de conduit de câblage sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité 94HB (combustion horizontale).

Reliez ce coude intérieur à d'autres accessoires pour système de chemin de câbles CBMCWD5020 StarTech.com afin de procurer à votre solution de gestion des câbles un aspect fini.

Le coupleur (CBMCWD5020C) (pack de 20) relie deux chemins de câbles et prolonge la longueur de votre chemin de câbles.

La pièce d'extrémité (CBMCWD5020E) (pack de 20) termine proprement votre chemin de câbles.

Le coude latéral (CBMCWD5020L) (pack de 20) relie deux chemins de câbles et les fait remonter le mur à un angle de 90 degrés.

Le coude extérieur (CBMCWD5020O) (pack de 20) relie deux chemins de câbles autour des coins à un angle de 90 degrés.

Le raccord en T (CBMCWD5020T) (pack de 20) relie trois chemins de câbles dans une barre en forme de T.

Ces coudes intérieurs de chemin de gestion des câbles sont conformes à la norme TAA. StarTech.com est le choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Spécifications techniques

• APPORTEZ UNE TOUCHE FINALE À VOTRE CHEMIN DE GESTION DES CÂBLES : utilisez les connecteurs d'angle intérieurs de chemin de câbles (pack de 20) avec les chemins de câbles CBMCWD5020 de StarTech.com pour les relier à l'intérieur des coins de votre espace de travail.

• RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : fabriqués en ABS résistant à la déformation, ces connecteurs de conduit de câble/de câblage coudés intérieurs sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité 94HB (combustion horizontale), auto-extinguibles.

• AUTRES ACCESSOIRES DE CHEMIN DE CÂBLES : coupleur (CBMCWD5020C), embout (CBMCWD5020E), coude latéral (CBMCWD5020L), coude intérieur (CBMCWD5020O), raccord en T (CBMCWD5020T) ; vendus séparément

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : angle de 90° | largeur du connecteur : 54,3 mm | hauteur du connecteur : 22 mm | blanc | RoHS

• L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans, ces coudes intérieurs de chemin de câbles sont garantis à vie par StarTech.com et bénéficient de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7 multilingue en Amérique du Nord.

Caractéristiques physiques		
	Politique de garantie	2 Years
	Couleur	Blanc
	Type de boîtier	ABS
	Longueur du produit	1.6 in [4.2 cm]

	Largeur du produit	2.1 in [5.4 cm]
	Hauteur du produit	1.7 in [4.2 cm]
	Poids du produit	0.3 oz [8.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.1 in [20.6 cm]
	Package Width	8.3 in [21.1 cm]
	Package Height	3.0 in [7.7 cm]
	Poids brut	6.5 oz [184.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	20 - Connecteurs coudés intérieurs

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis