

20 Pack Cable Raceway Inside Corner Connectors for CBMCWD5020 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Inside Elbow - Plastic - UL - TAA

Productcode: CBMCWD5020I



Deze set van 20 kabelgoot binnehoeken is geschikt voor het StarTech.com CBMCWD5020 kabelgootsysteem.

Gebruik dit koppelstuk met de StarTech.com CBMCWD5020 kabelgoot om twee kabelgoten in een binnenhoek van 90° met elkaar te verbinden en zo een langere kabelgoot in uw kantoor of serverruimte te bekomen.

Deze kabelgoot hoeken zijn gemaakt van sterk, zelfdovend én buigbestendig ABS en door UL goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid rating (horizontale brand).

Combineer deze binnenhoek met andere StarTech.com CBMCWD5020 kabelgootsysteem accessoires voor een mooie afgewerkte look van uw kabelmanagementoplossing.

De koppeling (CBMCWD5020C) (set van 20 stuks) verbindt twee kabelgoten met elkaar en breidt de lengte van uw kabelgoot uit.

Het eindstuk (CBMCWD5020E) (set van 20 stuks) is een mooie afsluiting van het uiteinde van uw kabelgoot.

Met de L-connector (CBMCWD5020L) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten tegen de wand in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de buitenhoek (CBMCWD5020O) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de T-connector (CBMCWD5020T) (set van 20 stuks) kunnen drie kabelgoten in een T-vorm met elkaar worden verbonden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Eigenschappen

- GEEF UW KABELGOOT EEN MOOIE AFGEWERKTE LOOK: Gebruik deze kabelgoot binnenhoeken (set van 20 stuks) met StarTech.com CBMCWD5020 kabelgoten om deze in de hoeken van uw werkomgeving met elkaar te verbinden
- INDUSTRIËLE STERKTE: Deze binnenhoeken/ koppelstukken zijn gemaakt van sterk, buigbestendig ABS en door UL goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid rating (horizontale brand), zelfdovend
- ANDERE KABELGOOT ACCESSOIRES: Koppeling (CBMCWD5020C), eindstuk (CBMCWD5020E), L-connector (CBMCWD5020L), buitenhoek (CBMCWD5020O), T-connector (CBMCWD5020T); apart verkrijgbaar
- TECHNISCHE SPECIFICATIES: 90° hoek | Breedte koppeling: 54,3 mm | Hoogte koppeling: 22 mm | Wit | RoHS
- STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze kabelgoot binnenhoeken hebben levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Wit
Type behuizing	ABS
Lengte product	1.6 in [4.2 cm]
Breedte product	2.1 in [5.4 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.2 cm]

	Gewicht product	0.3 oz [8.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.1 in [20.6 cm]
	Package Width	8.3 in [21.1 cm]
	Package Height	3.0 in [7.7 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.5 oz [184.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	20 - Binnenbochten
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.