

20 Pack Cable Raceway L Connector for CBMCWD5020 - 90 Degree Right Angle - Flat L Type - Cable Management Accessories - Channel Raceway/Wiring Duct Fitting Lateral Elbow UL

ID prodotto: CBMCWD5020L



Questa confezione da 20 gomiti laterali si combina al sistema di canaline StarTech.com CBMCWD5020.

Questi gomiti laterali per canaline portacavi consentono di unire a 90 gradi due canaline StarTech.com CBMCWD5020 per estenderne la lunghezza lungo le pareti in ufficio o nella sala server.

Realizzati in ABS robusto, autoestinguente e indeformabile, questi connettori a gomito sono dotati di omologazione UL e classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale).

È possibile combinare questo gomito laterale con altri accessori del sistema di canaline StarTech.com CBMCWD5020 per conferire alla soluzione di gestione cavi un aspetto di perfetta finitura.

Il cappuccio terminale (CBMCWD5020E) (confezione da 20 unità) consente di chiudere in modo pulito l'estremità della canalina.

Il gomito interno (CBMCWD5020I) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline all'interno degli angoli.

Il gomito esterno (CBMCWD5020O) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline intorno agli angoli.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Caratteristiche

- **CANALINE PER LA GESTIONE CAVI CON UN ASPETTO DI PERFETTA FINITURA:** questi connettori a L per canaline portacavi (confezione da 20 unità) si combinano alle canaline StarTech.com CBMCWD5020 per unirle a 90 gradi nell'area di lavoro
- **RESISTENZA DI LIVELLO INDUSTRIALE:** realizzati in ABS robusto e indeformabile, questi connettori piatti a L per canaline sono dotati di omologazione UL con classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale) e sono inoltre autoestinguenti
- **SPECIFICHE TECNICHE:** angolo a 90° | Larghezza connettore: 74 mm | Altezza connettore: 22 mm | Colore bianco | RoHS
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questi connettori a gomito laterale sono dotati di supporto a vita StarTech.com, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza prodotto	2.9 in [7.4 cm]
Larghezza prodotto	2.9 in [7.4 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
Peso prodotto	0.6 oz [16.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
---------------------	---

Lunghezza Confezione	8.3 in [21.0 cm]
Larghezza del Pacco	12.6 in [32.0 cm]
Altezza del Pacco	2.0 in [5.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	12.1 oz [342.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	20 - Connettori a gomito laterale
-----------------------------	-----------------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.