

100 Graffette Fermacavo con 2 Chiodi in acciaio - Clip di Fissaggio per Cavi Ethernet/Elettrici/AV - Chiodini Fermacavo per muro/cartongesso riutilizzabili - Bianco - TAA

ID prodotto: CBMDNMCC1



Questi morsetti fermacavo a due chiodi consentono di fissare i cavi alla parete per instradarli e organizzarli. La confezione include 100 unità di colore bianco per averne sempre in quantità a portata di mano.

Dotati di due chiodi in acciaio, questi morsetti fermacavo consentono di instradare i cavi per il loro montaggio a parete o a soffitto. Con dimensioni interne di 12,5 mm x 8 mm, sono facili e veloci da installare, rimuovere e riutilizzare grazie ai due chiodi in acciaio da 1,86 mm x 31 mm in dotazione che consentono di fissare e montare il fascio di cavi sulla parete, l'ideale per organizzare e instradare cavi di rete, cavi di alimentazione, cavi elettrici o altri cavi a casa o in ufficio.

Realizzati in robusto PE e dotati di 2 chiodi in ferro zincato, questi morsetti fermacavo assicurano un'elevata capacità portante e resistenza alla corrosione e sono ideali al fissaggio di fasci di cavi su legno, cartongesso e muratura.

Per le diverse applicazioni, StarTech.com offre una varietà di morsetti fermacavo a uno e a due chiodi:

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato medio in confezione da 100 unità (CBMNMCC2)

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato grande in confezione da 100 unità (CBMNMCC3)

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato extra grande in confezione da 100 unità (CBMNMCC4)

Morsetti fermacavo a due chiodi in acciaio di formato medio in confezione da 100 unità (CBMDNMCC1)

Morsetti fermacavo a due chiodi in acciaio di formato grande in confezione da 100 unità (CBMDNMCC2)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di instradare i cavi durante il montaggio a parete o a soffitto in ufficio o nella sala server

Caratteristiche

- **CONFEZIONE DA 100 FASCETTE PER CAVI CON CHIODI:** morsetti fermacavo a chiodo con dimensioni interne di 12,5 mm x 8 mm per tenere i cavi organizzati; installazione e riutilizzo mediante 2 chiodi in acciaio da 1,78 mm x 31 mm
- **ALTA QUALITÀ:** Morsetti realizzati in robusto PE e chiodi in acciaio per garantire una facile installazione e una lunga durata; 2 chiodi in acciaio assicurano una elevata capacità portante e resistenza alla corrosione; Conformità TAA
- **RIDUCE IL DISORDINE:** Fissa il cavo coassiale, il filo telefonico RJ11, audio, video, i cavi di rete RJ45 CAT5/CAT6 e USB agli zoccoli e alle cornici in legno per ridurre il disordine; adatto a superfici in legno, cartongesso e pareti in muratura
- **MULTI-LUNGHEZZA:** Disponibile anche la misura grande (CBMDNMCC2) con dimensioni interne di 18,7 mm x 8,0 mm e dimensione del chiodo in acciaio 1,86 mm x 31mm | Materiale plastico bianco (PE)
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** StarTech.com offre un supporto tecnico multilingue gratuito a vita 24/5 con sede in Nord America

Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Specifiche generali	Dimensione del Chiodo: 1,86 mm x 31 mm
	Dimensione Interna: 12.5 mm x 8 mm

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
--------	--------

Tipo enclosure	PE
Lunghezza prodotto	0.4 in [0.9 cm]
Larghezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [3.1 cm]
Peso prodotto	0.1 oz [2.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	100
Lunghezza Confezione	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	1.8 in [4.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.5 oz [212.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	100 - Morsetti fermacavo
--------------------------	--------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.