

Bridas de 22cm de metal para cables - 7mm de ancho, 55mm de diámetro y soportan 45kg de tensión, en acero inoxidable 316 recubiertas en nylon, bridas detectables con auto-bloqueo, paquete de 50

ID del Producto: CBMMCT



Estas bridás metálicas de acero inoxidable proporcionan una solución fuerte para atar y asegurar convenientemente múltiples cables, y para encaminarlos y organizarlos. Se incluyen 50 bridás para cables, asegurando que tendrá suficientes a la mano.

Estas bridás de acero inoxidable son de 22cm de longitud que aseguran los paquetes de cables de hasta 55mm de diámetro y hasta 45 kg. Perfectas para organizar cables de red, cables de energía u otros cables y alambres.

Hechas de acero inoxidable 316 y recubiertas de Nylon 11, estas bridás de acero inoxidable no son abrasivas y son resistentes a la intemperie, a la corrosión y a los impactos, lo que las hace adecuadas para cualquier solución de gestión de cables en interiores o exteriores, incluidas las aplicaciones marítimas. También son detectables por metal para su uso con cables de fibra óptica.

Estas bridás de acero inoxidable pueden ser fácilmente instaladas a mano. Sin embargo, para reducir el tiempo y el esfuerzo repetitivo de sus manos al instalar una gran cantidad de bridás, StarTech.com también ofrece una herramienta de atadura de cable de metal (CBMMCTTOOL), que funciona con nuestras bridás de cable así como con otras bridás de cable de metal (se venden por separado).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Enrute sus cables a medida que los instala en una pared o techo, ya sea en su oficina o sala de servidores

Características

- PAQUETE DE 50 BRIDAS RESISTENTES DE METAL CON CIERRE: Las bridas para cables, hechas de acero inoxidable 316 son de 22 cm de largo y 7,6mm de ancho. Una solución fuerte para asegurar paquetes de cables de hasta 55mm de diámetro.
- USO EN INTERIORES Y EXTERIORES: Las bridas en acero inoxidable recubiertas de Nylon 11 no son abrasivas y resisten a la intemperie, a la corrosión y a los impactos. Adecuadas para aplicaciones de gestión de cable, incluyendo aplicaciones marítimas
- FUERTES Y VERSÁTILES: Asegure y enrute el cableado eléctrico y coaxial, telefónico RJ11, de audio, de vídeo, de red RJ45 CAT5/CAT6 y los cables USB con estas bridas de metal. Metal detectable para su uso con cables de fibra óptica
- FÁCIL INSTALACIÓN: Las bridas pueden instalarse fácilmente a mano. Se dispone de una herramienta para atar cables metálicos que reduce el tiempo y la tensión repetitiva al instalar muchas bridas a la vez: CBMMCTOOL (se vende por separado)
- LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionales de la informática desde hace más de 30 años. Estas bridas de metal están respaldadas por 2 años por StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, basado en Norteamérica, 24/5

Características Físicas

Política de Garantía	2 Years
Color	Negro
Tipo de Gabinete	316SS Stainless Steel
Longitud del Producto	8.9 in [22.5 cm]
Ancho del Producto	0.3 in [0.7 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	0.3 oz [8.2 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	50
----------------------	----

Longitud de la Caja	10.5 in [26.7 cm]
Ancho de la Caja	4.0 in [10.2 cm]
Altura de la Caja	1.8 in [4.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.8 oz [364.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	50 - Bridas de acero
---------------------	----------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

