

Colliers de Serrage Métalliques 22 cm - Largeur 7 mm - Diam. de Faisceau 55mm - Résistance 45 kg - Acier Inoxydable 316 Recouvert de Nylon - attaches métalliques détectables - 50 pcs

Nº de produit: CBMMCT



Ces colliers de serrage en acier inoxydable vous permettent de fixer et regrouper facilement plusieurs câbles pour une organisation et acheminement plus clair. Pack de 50 serre-câbles, pour avoir toujours une quantité suffisante à portée de main.

Ces colliers de serrage en acier inoxydable ont une longueur de 22 cm pour fixer des faisceaux de câbles d'un diamètre allant jusqu'à 55 mm et pesant jusqu'à 45 kg - parfait pour organiser les câbles de réseau, les câbles électriques ou autres types de câblage.

Fabriqués en 316SS et revêtues de Nylon 11, ces colliers de serrage en acier inoxydable sont non abrasifs et résistants aux intempéries, à la corrosion et aux chocs. Ils sont particulièrement adaptés à toute solution de gestion de câbles en intérieur ou en extérieur, y compris les applications maritimes. Métal détectable pour utilisation avec les câbles à fibres optiques

Ces colliers en acier inoxydable peuvent être facilement installés à la main. Toutefois, pour réduire le temps et les efforts répétitifs que vous devez consacrer à l'installation de nombreux colliers de serrage, StarTech.com propose également un outil pour colliers de serrage en métal (CBMMCTTOOL, vendus séparément), qui fonctionne avec nos colliers de serrage ainsi qu'avec des colliers en métal d'autres marques.

Ces serre-câbles sont conformes à la norme TAA. StarTech.com est le choix privilégié des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Acheminez les câbles tout en les fixant au mur ou au plafond de votre bureau ou de votre salle de serveurs

Spécifications techniques

- **COLLIERS DE SERRAGE MÉTALLIQUES 50 PCS** : Attache câbles en acier inoxydable 316SS, longueur 22 cm et largeur 7,6 mm. Solution solide pour fixer des faisceaux de câbles d'un diamètre allant jusqu'à 55 mm.
- **INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR** : Attache câbles acier inoxydable revêtus de nylon 11 non abrasifs et résistantes aux intempéries, à la corrosion et aux chocs. Applications intérieures et extérieures de gestion des câbles, aussi dans le secteur maritime.
- **FORT ET VERSATILE** : Sécurisez et acheminez avec ces attaches câbles métalliques les câbles électriques et coaxiaux, téléphoniques RJ11, audio et vidéo, réseau RJ45 CAT5/CAT6 et USB; Métal détectable pour utilisation avec les câbles à fibres optiques
- **INSTALLATION FACILE** : Les serre-câbles peuvent être facilement installées à la main ; un outil d'attache câble métallique est disponible pour réduire le temps et la tension répétitive lors de l'installation de plusieurs attaches câbles CBMMCTOOL (vendu séparément)
- **AVANTAGE STARTECH.COM** : le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans ; Ces colliers métalliques bénéficient d'une garantie de 2 ans de StarTech.com, y compris le support technique multilingue gratuit 24/5

Caractéristiques physiques

Politique de garantie	2 Years
Couleur	Noir
Type de boîtier	316SS Stainless Steel
Longueur du produit	8.9 in [22.5 cm]
Largeur du produit	0.3 in [0.7 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Poids du produit	0.3 oz [8.2 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	50
Longueur du Paquet	10.5 in [26.7 cm]
Largeur du Paquet	4.0 in [10.2 cm]
Hauteur du Paquet	1.8 in [4.5 cm]
Poids brut	12.8 oz [364.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	50 - Attaches de câble en acier
-----------------------	---------------------------------

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

