

Fascette metalliche per cavi da 22cm - 7mm di larghezza, 55mm di diametro del fascio, resistenza alla trazione 45Kg, acciaio inossidabile 316 rivestito in nylon, fascette autobloccanti, 50 pezzi

ID prodotto: CBMMCT



Queste fascette metalliche in acciaio inossidabile forniscono una soluzione robusta per legare e fissare comodamente più cavi e per instradarli e organizzarli. Sono incluse 50 fascette di cablaggio, per averne in abbondanza a portata di mano.

Queste fascette di cablaggio in acciaio inox da 22 cm in lunghezza fissano fasci di cavi fino a 55mm di diametro e fino a 45 kg - perfette per organizzare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi e fili.

Costruite in 316SS e rivestite in Nylon 11, queste fascette in acciaio inossidabile non sono abrasive e resistono agli agenti atmosferici, alla corrosione e agli urti, il che le rende adatte a qualsiasi soluzione di gestione dei cavi per interni o esterni, comprese le applicazioni marine. Sono anche rilevabili con un metal detector per l'utilizzo con cavi in fibra ottica.

Queste fascette stringicavo in acciaio inossidabile possono essere facilmente installate a mano. Tuttavia, per ridurre il tempo e lo sforzo ripetitivo sulle mani durante l'installazione di molte fascette, StarTech.com offre anche uno strumento per fascette metalliche (CBMMCTTOOL), che funziona con le nostre fascette e con altre fascette metalliche (vendute separatamente).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di instradare i cavi durante il montaggio a parete o a soffitto in ufficio o nella sala server

Caratteristiche

- CONFEZIONE DA 50 DI FASCIETTE IN METALLO RESISTENTE: Le fascette di cablaggio in acciaio inossidabile in 316SS sono lunghe 22 cm e larghe 7,6 mm e forniscono una soluzione robusta per fissare fasci di cavi fino a 55 mm di diametro.
- USO INTERNO ED ESTERNO: Le fascette in acciaio inossidabile rivestite in Nylon 11 non sono abrasive e sono resistenti agli agenti atmosferici, alla corrosione e agli urti; Adatte per applicazioni di gestione dei cavi all'interno e all'esterno, comprese le applicazioni marine
- RESISTENTE E VERSATILE: queste fascette metalliche consentono di fissare e instradare cavi di alimentazione e coassiale, cavi telefonici RJ11, audio, video, cavi di rete RJ45 CAT5/CAT6 e USB; Metallo rilevabile per l'uso con cavi in fibra ottica
- FACILE INSTALLAZIONE: Le fascette possono essere facilmente installate a mano; è disponibile un utensile per fascette metalliche per ridurre il tempo e le sollecitazioni ripetitive quando si installano molte fascette CBMMCTTOOL (venduto separatamente)
- VANTAGGIO STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT per oltre 30 anni; Queste fascette metalliche sono coperte da garanzia StarTech.com di 2 anni, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24 ore su 24, 5 giorni su 7 in Nord America

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Nero
Tipo enclosure	316SS Stainless Steel
Lunghezza prodotto	8.9 in [22.5 cm]
Larghezza prodotto	0.3 in [0.7 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	0.3 oz [8.2 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	50
Lunghezza Confezione	10.5 in [26.7 cm]

Larghezza del Pacco 4.0 in [10.2 cm]

Altezza del Pacco 1.8 in [4.5 cm]

Peso spedizione
(confezione) 12.8 oz [364.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 50 - Fascette per cavi in acciaio

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

