

22 cm Metalen Kabelbinders - 7 mm Breed, 55 mm Bundeldiameter, 45 kg Treksterkte
- Nylon gecoat 316 Roestvrij Staal - Zelfsluitende en Detecteerbare Metalen Snelbinders
- 50 stuks

Productcode: CBMMCT



Deze large roestvrijstalen metalen kabelbinders zijn handig om meerdere kabels te bundelen en beveiligen. Met deze set van 50 tyraps, heeft u er steeds voldoende bij de hand als u kabels over een langere afstand wil aanleggen en organiseren.

Deze roestvrijstalen kabelbinders zijn 22 cm lang en geschikt voor kabelbundels met een diameter tot 55mm en een gewicht tot 45 kg te ondersteunen - perfect voor het organiseren en aanleggen van netwerk-, voedings-, of andere kabels bij u thuis of op kantoor.

Deze stevige metalen snelbinders zijn gemaakt van 316SS stainless steel met een Nylon 11 coating en zijn niet-schurend en weer-, corrosie- en stootbestendig. Hierdoor zijn deze metalen tyraps ideaal geschikt voor elk kabelmanagementproject, zowel binnen als buiten, ook voor maritieme toepassingen. Bovendien zijn ze ook detecteerbaar voor gebruik met glasvezelkabels.

Deze roestvrijstalen tie wraps kunnen eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd. Om tijd te winnen en de repetitieve belasting van de handen te beperken bij de installatie van veel kabelbundels biedt StarTech.com ook een Metalen Kabelbindertang aan die compatibel is met onze eigen metalen kabelbinders en die van andere merken : CBMMCTTOOL (apart verkrijgbaar)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bevestig kabels aan een wand of plafond in uw kantoor of serverruimte

Eigenschappen

- 50 STUKS DUURZAME METALEN KABELBINDERS: Roestvrijstalen (316SS) Tyraps van 22 cm lang & 7,6mm breed; Voor het stevig bevestigen van kabelbundels met een diameter tot 55 mm.
- VOOR BINNEN EN BUITEN: Deze Nylon 11 gecoate roestvrijstalen snelbinders zijn niet-schurend en weer-, corrosie- en stootvast; Geschikt voor kabelmanagement binnen en buiten, inclusief marine toepassingen.
- STERK & VEELZIJDIG: Bevestig en beveilig stroom- en coaxkabels, RJ11 telefoonkabels, audio-/videokabels, RJ45 CAT5/CAT6 netwerkkabels & USB-kabels met deze metalen .Beveilig en routeer stroom- & coaxkabel, RJ11 telefoonkabel, audio, video, RJ45 CAT5/CAT6 netwerk & USB-kabels met deze stevige metalen tie wraps; Detecteerbaar metaal voor gebruik met glasvezelkabels.
- MAKKELIJKE INSTALLATIE: De tyraps kunnen eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd; een metalen kabelbindertang is beschikbaar om tijd te besparen en repetitieve belasting van de handen te beperken bij grote installaties: CBMMCTOOL (apart verkrijgbaar)
- STARTECH.COM VOORDEEL: De eerste keuze van IT-professionals sinds meer dan 30 jaar; Deze metalen kabelbinders genieten van een 2 jarige garantie door StarTech.com, inclusief gratis 24h/5d meertalige technische ondersteuning.

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Zwart
Type behuizing	316SS Stainless Steel
Lengte product	8.9 in [22.5 cm]
Breedte product	0.3 in [0.7 cm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
Gewicht product	0.3 oz [8.2 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	50
-------------------	----

Lengte Verpakking	10.5 in [26.7 cm]
Package Width	4.0 in [10.2 cm]
Package Height	1.8 in [4.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	12.8 oz [364.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	50 - Stalen kabelbinders
-------------	--------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.