

Herramienta de Sujetación para Bridas de Metal - Herramienta para Instalar Sujetacables de Acero Inoxidable - Herramienta para Cortar y Tensionar Bridas de Metal

ID del Producto: CBMMCTTOOL



Esta herramienta portátil de instalación de bridales, instala rápida y fácilmente bridales metálicas. Un accesorio ideal para las bridales de acero inoxidable 316SS de StarTech.com - Paquete de 50 (CBMMCT) que se venden por separado.

Diseñada con un mecanismo de un solo apretón fácil de usar, esta pistola de bridales reduce el tiempo y el esfuerzo repetitivo de sus manos al instalar muchas bridales. El apretador de bridales metálicas ajusta la tensión de la brida para adaptarse perfectamente a su haz de cables, y recorta el exceso de metal de la brida en un solo movimiento.

Esta versátil herramienta para tensar y cortar cables funciona con cualquier longitud de atadura de cables, y admite anchos de 0,18in (4,6mm) a 0,31in (7,9mm), asegurando que puede soportar una variedad de bridales, dependiendo de su aplicación.

La herramienta de instalación de bridales es un accesorio ideal para las bridales de acero inoxidable 316SS de StarTech.com - Paquete de 50 (CBMMCT) que están recubiertas de nylon 11 para la resistencia a la abrasión y a la intemperie (se venden por separado).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Quickly and easily install metal cable ties

Características

- **HERRAMIENTA DURABLE DE ATADO DE BRIDAS METÁLICAS PARA CABLEADO:** Instala rápida y fácilmente ataduras de acero inoxidable 316SS para cables. Funciona con las bridas metálicas para cable de StarTech.com (CBMMCT)
- **FÁCIL DE USAR:** Con un mecanismo de un solo apretón, el tensor de bridas metálicas ajusta la tensión para que se adapte perfectamente a su haz de cables, y recorta el exceso de metal de la brida en un solo movimiento
- **ADMITE VARIOS TAMAÑOS:** Esta herramienta versátil para tensar y cortar cableado funciona con cualquier longitud de brida, y admite anchos de 0,18 pulgadas (4,5mm) hasta 0,31 pulgadas (7,8mm)
- **BRIDAS DE CABLE DE STARTECH.COM DISPONIBLES:** Ofrecemos un paquete de 50 bridas de acero inoxidable 316SS (9x0,47in) (22,8cm x 1.19cm) recubiertas en nylon 11 resistentes a la abrasión y a la intemperie. Número de pieza: CBMMCT (se vende por separado)
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** Este tensor y cortador de bridales está respaldado de por vida por StarTech.com, con soporte técnico 24/5

Características Físicas

Política de Garantía	2 Years
Color	Negro
Longitud del Producto	6.1 in [15.5 cm]
Ancho del Producto	8.3 in [21.0 cm]
Altura del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Peso del Producto	1.2 lb [0.6 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	5.2 in [13.3 cm]
Altura de la Caja	1.9 in [4.7 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.4 lb [0.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Herramienta para Apretar Bridas

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

