

Pinza per Fascette Metalliche - Pinza stringi fascette per tendere e tagliare fascette -
Pistola Tirafascette per l'installazione di fascette in acciaio inossidabile

ID prodotto: CBMMCTTOOL



Questo attrezzo portatile consente di installare in modo facile e veloce fascette per cavi in metallo. È l'accessorio ideale per le fascette per cavi in acciaio inossidabile 316SS di StarTech.com disponibili in confezione da 50 unità (CBMMCT) venduta separatamente.

Progettato con un meccanismo a stretta singola di facile utilizzo, questo attrezzo consente di ridurre i tempi e le sollecitazioni ripetitive sulle mani quando si installano molte fascette per cavi. L'attrezzo regola la tensione della fascetta in modo che si adatti perfettamente al fascio di cavi e rimuove il metallo in eccesso dalla fascetta in un unico movimento.

Questo versatile attrezzo per la regolazione della tensione e il taglio delle fascette per cavi può essere utilizzato con fascette di qualsiasi lunghezza e supporta larghezze comprese tra 4,6 mm e 7,9 mm, garantendo il supporto di numerose fascette a seconda dell'applicazione.

La pinza per fascette serracavo è un accessorio ideale per l'installazione delle fascette in acciaio inossidabile 316SS StarTech.com in confezione da 50 unità (CBMCT), rivestite in nylon 11 per maggiore resistenza all'abrasione e alle intemperie (vendute separatamente).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Quickly and easily install metal cable ties

Caratteristiche

- PINZA PER FASCETTE METALLICHE DUREVOLE: questa pinza tascabile portatile per l'installazione delle fascette installa rapidamente e facilmente fascette in acciaio inossidabile 316SS; funziona con le fascette in metallo StarTech.com (CBMMCT)
- FACILE DA USARE: Con un meccanismo a pressione, il tenditore di fascette metalliche regola la tensione della fascetta per adattarla perfettamente al tuo fascio di cavi e taglia il metallo in eccesso dalla fascetta con un solo movimento
- SUPPORTA VARIE MISURE: Questo versatile strumento di tensionamento e taglio dei cavi funziona con qualsiasi lunghezza di fascetta e supporta larghezze da 4,6m a 7,9mm
- FASCETTE PER CAVI STARTECH.COM DISPONIBILI: Confezione da 50 fascette in acciaio inossidabile 316SS con rivestimento in Nylon 11, resistenti alle abrasioni e agli agenti atmosferici. Codice Prodotto: CBMMCT (acquistabile separatamente)
- VANTAGGIO STARTECH.COM: Questo dispositivo per tendere e tagliare le fascette è garantito a vita da StarTech.com, compreso il Supporto Tecnico gratuito 24/5

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Colore | Nero |
| Lunghezza prodotto | 6.1 in [15.5 cm] |
| Larghezza prodotto | 8.3 in [21.0 cm] |
| Altezza prodotto | 1.6 in [4.0 cm] |
| Peso prodotto | 1.2 lb [0.6 kg] |

Informazioni confezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 8.7 in [22.0 cm] |
| Larghezza del Pacco | 5.2 in [13.3 cm] |
| Altezza del Pacco | 1.9 in [4.7 cm] |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Peso spedizione (confezione) | 1.4 lb [0.6 kg] |
|---------------------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Contenuto della confezione | |
|-------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| Incluso nella confezione | 1 - Attrezzo per la regolazione della tensione delle fascette per cavi |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|--|
| Informazioni sulla garanzia | |
|--------------------------------|--|

| | |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Anni |
|----------|--------|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

