

100 Graffette Fermacavo con Chiodo - Riutilizzabili - Clip di Fissaggio per Fili/Cavi elettrici/Ethernet/AV - Chiodini Fermacavo per muro/cartongesso - Bianco - TAA

ID prodotto: CBMNMCC3



Questi morsetti fermacavo a un chiodo consentono di fissare i cavi alla parete per instradarli e organizzarli. La confezione include 100 unità di colore bianco per averne sempre in quantità a portata di mano.

Chiodo in acciaio incluso per il fissaggio dei cavi

Dotati di un chiodo in acciaio, questi morsetti fermacavo consentono di incanalare i cavi per il loro montaggio a parete. Possono contenere cavi con diametro compreso tra 7 mm e 10 mm e sono facili e veloci da installare, rimuovere e riutilizzare grazie al chiodo in acciaio da 1,6 mm x 25 mm incluso in dotazione che ne consente il fissaggio alla parete, l'ideale per organizzare e instradare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi a casa o in ufficio.

Resistenza di livello industriale

Realizzati in robusto PE e dotati di un chiodo in acciaio zincato, questi morsetti serracavo assicurano un'elevata capacità portante e resistenza alla corrosione e sono idonei al fissaggio di fasci di cavi su legno, cartongesso e muratura.

Disponibili in dimensioni diverse

Per le diverse applicazioni, StarTech.com offre una varietà di morsetti fermacavo a uno e a due chiodi:

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato medio in confezione da 100 unità (CBMNMCC2)

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato grande in confezione da 100 unità (CBMNMCC3)

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato extra grande in confezione da 100 unità (CBMNMCC4)

Morsetti fermacavo a due chiodi in acciaio di formato medio in confezione da 100 unità (CBMDNMCC1)

Morsetti fermacavo a due chiodi in acciaio di formato grande in confezione da 100 unità (CBMDNMCC2)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di instradare i cavi durante il montaggio a parete o a soffitto in ufficio o nella sala server

Caratteristiche

- CONFEZIONE DA 100 FASCETTE PER CAVO CON CHIODO: le fascette fissano fasci di cavi da 7-10 mm di diametro, mantenendoli organizzati; Installa e riutilizza grazie al chiodo in acciaio (1.6 mmx25 mm)
- ALTA QUALITÀ: Graffette fermacavo realizzate in materiale PE resistente con un chiodo d'acciaio per garantire la riutilizzabilità e la lunga durata; il chiodo d'acciaio assicura una facile installazione, capacità portante e resistenza alla corrosione; TAA
- RIDUCE CLUTTER: Fissa cavi coassiali, RJ11, audio, video, cavi di rete Ethernet RJ45 CAT5/CAT6 e USB agli zoccoli e alle cornici in legno per ridurre l'ingombro; adatto a superfici in legno, pareti in cartongesso e muratura
- DISPONIBILE IN ALTRE DIMENSIONI: Formato medio (CBMNCC2) per fasci di cavi da 5-7 mm con chiodi da 2 mm x 25 mm, sono disponibili anche misure sovrardimensionate (CBMNCC4) per fasci di cavi da 10-14 mm con chiodi da 2 mm x 30 mm
- VANTAGGIO STARTECH.COM: Queste clip di fissaggio bianche riutilizzabili sono garantite a vita da StarTech.com, compreso il supporto tecnico 24/5

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	PE

Lunghezza prodotto 0.4 in [0.9 cm]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Peso prodotto 0.0 oz [0.8 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 100

Lunghezza Confezione 4.5 in [11.4 cm]

Larghezza del Pacco 4.4 in [11.3 cm]

Altezza del Pacco 1.1 in [2.7 cm]

Peso spedizione
(confezione) 3.0 oz [86.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 100 - Morsetti fermacavo

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

