

100 Graffette Fermacavo con Chiodo - Riutilizzabili - Clip di Fissaggio per Fili/Cavi elettrici/Ethernet/AV - Chiodini Fermacavo per muro/cartongesso - Bianco - TAA

ID prodotto: CBMNMCC4



Questi morsetti fermacavo a un chiodo consentono di fissare i cavi alla parete per instradarli e organizzarli. La confezione include 100 unità di colore bianco per averne sempre in quantità a portata di mano.

Chiodo in acciaio incluso per il fissaggio dei cavi

Dotati di un chiodo in acciaio, questi morsetti fermacavo consentono di incanalare i cavi per il loro montaggio a parete. Possono contenere cavi con diametro compreso tra 10 mm e 14 mm e sono facili e veloci da installare, rimuovere e riutilizzare, grazie al chiodo in acciaio da 2 mm x 30 mm incluso in dotazione che ne consente il fissaggio alla parete, l'ideale per organizzare e instradare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi a casa o in ufficio.

Resistenza di livello industriale

Realizzati in robusto PE e dotati di un chiodo in acciaio zincato, questi morsetti fermacavo assicurano un'elevata capacità portante e resistenza alla corrosione e sono idonei al fissaggio di fasci di cavi su legno, cartongesso e muratura.

Disponibili in dimensioni diverse

Per le diverse applicazioni, StarTech.com offre una varietà di morsetti fermacavo a uno e a due chiodi:

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato medio in confezione da 100 unità (CBMNMCC2)

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato grande in confezione da 100 unità (CBMNMCC3)

Morsetti fermacavo a un chiodo in acciaio di formato extra grande in confezione da 100 unità (CBMNMCC4)

Morsetti fermacavo a due chiodi in acciaio di formato medio in confezione da 100 unità (CBMDNMCC1)

Morsetti fermacavo a due chiodi in acciaio di formato grande in confezione da 100 unità (CBMDNMCC2)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di instradare i cavi durante il montaggio a parete o a soffitto in ufficio o nella sala server

Caratteristiche

- CONFEZIONE DA 100 FASCETTE PER CAVO CON CHIODO: le fascette fissano fasci di cavi da 10-14 mm di diametro, mantenendoli organizzati; Installa e riutilizza grazie al chiodo in acciaio (2 mm x 30 mm)
- ALTA QUALITÀ: Graffette fermacavo realizzate in materiale PE resistente con un chiodo d'acciaio per garantire la riutilizzabilità e la lunga durata; il chiodo d'acciaio assicura una facile installazione, capacità portante e resistenza alla corrosione; TAA
- RIDUCE CLUTTER: Fissa cavi coassiali, RJ11, audio, video, cavi di rete Ethernet RJ45 CAT5/CAT6 e USB agli zoccoli e alle cornici in legno per ridurre l'ingombro; adatto a superfici in legno, pareti in cartongesso e muratura
- DISPONIBILE IN ALTRE DIMENSIONI: Formato Medio (CBMNMC2) per fasci di cavi da 5-7 mm con chiodi da 2 mm x 25 mm, Grande (CBMNMC3) per fasci di cavi da 7-10 mm con chiodi da 1,6 mm x 25 mm
- VANTAGGIO STARTECH.COM: Queste clip di fissaggio bianche riutilizzabili sono garantite a vita da StarTech.com, compreso il supporto tecnico 24/5

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	PE

Lunghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [3.0 cm]
Peso prodotto	0.1 oz [1.5 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	100
Lunghezza Confezione	4.0 in [10.1 cm]
Larghezza del Pacco	6.1 in [15.5 cm]
Altezza del Pacco	1.9 in [4.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.4 oz [154.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	100 - Morsetti fermacavo
-----------------------------	--------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

