

Canaleta de Gestión de Cable Sólido con Tapa. 38 mm de An x 16 mm de Al x 2 m de Lar. Cubierta de PVC o Conducto de Pared para Cables de Red o Alimentación de un Solo Canal - Máximo 30 Cables - UL

ID del Producto: CBMWD3816



Esta canaleta de 2m de longitud para gestión de cableado, guía ordenadamente los cables de su oficina o sala de servidores, a la vez que los oculta para crear un aspecto ordenado y profesional.

Esta canaleta de gestión de cableado, protege los cables contra daños, mientras que los enruta de forma ordenada en su oficina o sala de servidores. El conducto tiene 16 mm de alto x 38mm de ancho.

Hecho en PVC autoextinguible, es robusto y a prueba de deformaciones. Este ocultador de cables de red o alimentación, es resistente al fuego con una clasificación M1 NF y un punto de ablandamiento Vicat de 86C. Está clasificado como UL/94V-0.

La canaleta de cableado puede ser instalada taladrando agujeros a través de ella y en cualquier superficie. Se puede utilizar también cinta de doble cara para fijar el conducto (tornillos y cinta no incluidos).

Para combinar y enrutar conducto de gestión de cable, y tapar los extremos, StarTech.com ofrece una amplia selección de accesorios para canaleta.

Acoplador (CBMWD3816C) (paquete de 20), une dos canaletas y extiende la longitud de su canal.

Terminación (CBMWD3816E) (paquete de 20), tapa limpiamente el extremo de su canaleta.

Codo Interior (CBMWD3816I) (Paquete de 20), une dos canaletas en esquinas con un ángulo de 90 grados.

Codo Exterior (CBMWD3816O) (Paquete de 20), une dos canaletas alrededor de esquinas en un ángulo de 90 grados.

Conector en T (CBMWD3816T) (paquete de 20), una tres canaletas en una barra T.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Protege los cables de daños, a la vez que los enruta en el espacio de oficinas o salas de servidores

Características

- **ORGANICE Y ENRUTE SUS CABLES DE FORMA PROFESIONAL:** La canaleta de diseño cerrado protege de 12 a 30 cables contra daños, y permite enrutarlos en su oficina o sala de servidores. Se instala mediante perforaciones o cintas adhesivas de doble cara
- **RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL:** PVC resistente a la deformación, autoextinguible, ocultador sólido de cables de red y de alimentación con resistencia al fuego M1 y punto de ablandamiento Vicat M1. Con clasificación UL 94V-0, y aprobado por UL/CSA
- **ACCESORIOS PARA CANALIZACIONES:** Acoplador (CBMWD3816C), Pieza terminal (CBMWD3816E), Codo interior (CBMWD3816I), Codo exterior (CBMWD3816O), Conector en T (CBMWD3816T) - Se venden por separado
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Longitud: 2m | Altura: 16mm | Ancho: 38mm | Capacidad máxima del cable: 12-30 (sujeto al grosor) | Canal Único | Punto de Ablandamiento Vicat: 186F/86C | Gris | RoHS
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** Este kit de cableado de montaje en superficie/sistema de conductos de cableado de un solo canal está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia técnica gratuita 24/5

Características Físicas

Política de Garantía	2 Years
Color	Gris
Tipo de Gabinete	PVC
Longitud del Producto	1.5 in [3.8 cm]

Ancho del Producto	78.7 in [200.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	15.0 oz [424.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	1.5 in [3.8 cm]
Ancho de la Caja	6.6 ft [2.0 m]
Altura de la Caja	0.6 in [1.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Canaleta para cables
---------------------	--------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.