

Chemin de Câbles PVC Robuste avec Couvercle - 38 mm W x 16 mm H - Longueur 2m -  
Passe Câble Conduit Unique - Cache-Cordon Réseau/Alimentation, Goulotte murale,  
Max 30 Câbles, Homologué UL

Nº de produit: CBMWD3816



Ce chemin de câbles de 2 m permet de faire passer les câbles dans votre bureau ou votre salle de serveurs, tout en les dissimulant pour créer un aspect ordonné et professionnel.

Protection contre les dommages et acheminement des câbles dans votre bureau/salle serveurs grâce au passe câble. Le chemin de câbles est de 16 mm x 38 mm.

Fabriqué en PVC auto-extinguible, robuste et résistant à la déformation, ce cache-câble réseau/alimentation est classé M1 NF, résistant au feu avec un point de ramollissement Vicat de 186F° (86C°) et classé UL/94V-0.

La goulotte électrique/réseau peut être monté soit en perçant des trous à travers le boîtier et dans n'importe quelle surface soit à l'aide d'un ruban adhésif double face pour une fixation robuste (vis et ruban adhésif non inclus).

Pour combiner, moduler et terminer ce chemin de câbles, StarTech.com propose une large sélection d'accessoires pour goulettes câble.

Coupleur (CBMWD3816C) (20-Pack), relie deux goulettes et étend la longueur de votre chemin de câbles.

Embout (CBMWD3816E) (20-Pack), termine proprement l'extrémité de votre circuit.

Coude intérieur (CBMWD3816I) (20-Pack), relie deux goulettes à l'intérieur des coins à un angle de 90 degrés.

Coude extérieur (CBMWD3816O) (20-Pack), relie deux goulettes dans les virages à un angle de 90 degrés.

Connecteur en T (CBMWD3816T) (20 Pack), relie trois voies de circulation grâce à un T-bar.

Ce chemin de câbles est conforme à la norme TAA. StarTech.com est le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Protège les câbles des dommages tout en les acheminant proprement dans votre bureau ou votre salle de serveurs

## Spécifications techniques

- ORGANISATION PROFESSIONNELLE ET ACHEMINEMENT DE CÂBLES : La goulotte cache câbles protège 12 à 30 câbles contre les dommages/débris grâce à sa conception fermée - Acheminement facile dans le bureau/salle serveurs - Installation facile par perçage de trous/ruban double face
- QUALITÉ INDUSTRIELLE : PVC robuste, résistant à la déformation et auto-extinguible - cache-câble réseau/électrique solide - classé M1 NF résistant au feu avec point de ramollissement Vicat 186F°/86C° ; classé UL 94V-0 ; approuvé UL/CSA
- AVANTAGES STARTECH.COM : le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans ; Ce kit de câbles pour montage en surface/système de goulotte de câblage à conduit unique est garanti 2ans par StarTech.com, support technique gratuit 24/5 à vie
- LES ACCESSOIRES DE RACCORD : Coupleur (CBMCWD3816C), Embout (CBMCWD3816E), Coude intérieur (CBMCWD3816I), Coude extérieur (CBMCWD3816O), Raccord en T (CBMCWD3816T) ; vendu séparément
- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : Longueur : 2m | Hauteur : 16mm | Largeur : 38mm | Capacité maximale de câbles : 12-30 (selon l'épaisseur) | Conduit unique | Point de ramollissement Vicat : 186F°/86C° | Blanc | RoHS

---

### Caractéristiques physiques

Politique de garantie 2 Years

Couleur Gris

---

Type de boîtier	PVC
Longueur du produit	1.5 in [3.8 cm]
Largeur du produit	78.7 in [200.0 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	15.0 oz [424.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	1.5 in [3.8 cm]
Largeur du Colis	6.6 ft [2.0 m]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.6 cm]
Poids brut	1.1 lb [0.5 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Chemin de câbles
-----------------------	----------------------

---

Informations de  
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

