

Stevige Kabelgoot met Deksel, 38mm B x 16mm H - 2m L, 1-kanaals PVC Draadgoot / Muurlijst voor Netwerk- en Voedingskabels, Max 30 kabels, UL Listed

Productcode: CBMWD3816



Met deze 2 m lange kabelgoot kunt u de kabels in uw kantoor of serverruimte op een georganiseerde manier aanleggen en aan het zicht onttrekken, wat zorgt voor een professionele uitstraling.

Deze kabelgoot beschermt kabels tegen schade door ze afgeschermd op te bergen. De kabelgoot is 16 mm hoog x 38 mm breed.

Deze goot voor netwerk-/voedingskabels is gemaakt van zelfdovend, sterk en buigbestendig PVC. De kabelgoot is ook NF-brandbestendig met een M1 Rating, heeft een 86 °C Vicat verwekingspunt en een UL/94V-0 classificatie.

De kabelgoot kan worden gemonteerd door op de gewenste plaats gaten door de behuizing te boren en vervolgens op elk oppervlak vast te schroeven. Als alternatief kan u ook dubbelzijdige kleefband gebruiken (schroeven en kleefband niet meegeleverd).

Deze kabelgoot kan aan de uiteinden worden afgesloten en worden gecombineerd met diverse kabelgootaccessoires van StarTech.com.

De Koppeling (CBMWD3816C) (20 stuks) verbindt twee kabelgoten met elkaar en breidt de lengte van uw kabelgoot uit.

Het Eindstuk (CBMWD3816E) (20 stuks) zorgt voor een mooie afsluiting van het uiteinde van uw kabelgoot.

Met de Binnenhoek (CBMWD3816I) (20 stuks) kunnen twee kabelgoten aan een binnenzijde gelegen hoek van 90° met elkaar verbonden worden.

Met de Buitenhoek (CBMWD3816O) (20 stuks) kunnen twee kabelgoten aan een buitenzijde gelegen hoek van 90° met elkaar verbonden worden.

Met de T-connector (CBMWD3816T) (20 stuks) kunnen drie kabelgoten in een T-vorm met elkaar verbonden worden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Beschermt kabels tegen schade en bergt ze netjes op in uw kantoor of serverruimte

Eigenschappen

- **KABELS PROFESSIONEEL ORGANISEREN EN AANLEGGEN:** De afgesloten kabelgoot beschermt 12-30 kabels tegen schade/vuil en kan in kantoren/serverruimtes worden geïnstalleerd door gaten in de goot te boren en deze vast te schroeven, of met dubbelzijdig tape
- **INDUSTRIËLE KWALITEIT:** Deze robuuste goot voor netwerk-/voedingskabels is gemaakt van stevig, buigbestendig, zelfdovend PVC, is NF-brandbestendig met een M1 Rating, heeft een 86°C Vicat verwekingspunt en UL/94V-0 classificatie; UL/CSA goedgekeurd
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze stevige 1-kanaals kabelgoot geniet van een 2-jarige garantie van StarTech.com, en levenslange gratis 24/5 technische ondersteuning
- **KABELGOOT KOPPELSTUKKEN:** Koppeling (CBMCWD3816C), Eindstuk (CBMCWD3816E), Binnenhoek (CBMCWD3816I), Buitenhoek (CBMCWD3816O), T-connector (CBMCWD3816T); apart verkrijgbaar
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Lengte: 2 m | Hoogte: 16 mm | Breedte: 38 mm | Maximale kabelcapaciteit: 12-30 (afhankelijk van de diam.) | Enkelvoudig kanaal | Vicat Verwekingspunt: 86°C | Wit | RoHS

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Grijs
Type behuizing	PVC
Lengte product	1.5 in [3.8 cm]

Breedte product	78.7 in [200.0 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	15.0 oz [424.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	1.5 in [3.8 cm]
Breedte Verpakking	6.6 ft [2.0 m]
Hoogte Verpakking	0.6 in [1.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Kabelgoot
-------------	---------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.