

20 Pack Cable Raceway Coupler for CBMWD3816 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting Coupler - Midway Connectors - Wiring Duct Straight Connector - UL Rated - TAA

N° de produit: CBMWD3816C



Ce pack de 20 coupleurs fonctionne avec le système de chemin de câbles CBMWD3816 de StarTech.com.

Utilisez ces coupleurs avec le chemin de câbles CBMWD3816 de StarTech.com pour en assembler deux et étendre la longueur dans votre bureau ou salle de serveurs.

Fabriqués en ABS auto-extinguible robuste et également résistant à la déformation, ces connecteurs sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité 94HB (combustion horizontale).

Reliez ce coupleur à d'autres accessoires afin d'apporter une touche finale à votre chemin de câbles CBMWD3816 de StarTech.com

La pièce d'extrémité (CBMWD3816E) (pack de 20) termine proprement votre chemin de câbles.

Le coude intérieur (CBMWD3816I) (pack de 20) relie deux chemins de câbles à l'intérieur des coins à un angle de 90 degrés.

Le coude latéral (CBMWD3816L) (pack de 20) relie deux chemins de câbles et les fait remonter le mur à un angle de 90 degrés.

Le coude extérieur (CBMWD3816O) (pack de 20) relie deux chemins de câbles autour des coins à un angle de 90 degrés.

Le raccord en T (CBMWD3816T) (lot de 20) relie trois chemins de câbles dans une barre en forme de T.

Ce coupleur de chemin de câbles est conforme à la norme TAA. StarTech.com est le choix privilégié

par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Spécifications techniques

- **APPORTEZ UNE TOUCHE FINALE À VOTRE CHEMIN DE CÂBLES** : utilisez ces coupleurs (pack de 20) pour relier deux chemins de câbles CBMWD3816 StarTech.com et étendre la longueur du conduit de câbles dans le bureau ou la salle de serveurs.
- **RÉSISTANCE INDUSTRIELLE** : fabriqués en ABS résistant à la déformation, ces connecteurs coupleurs de chemin de câbles sont conformes à la norme UL et à la norme d'inflammabilité 94 HB (combustion horizontale), auto-extinguibles.
- **AUTRES ACCESSOIRES DE CHEMIN DE CÂBLES** : embout (CBMWD3816E), coude intérieur (CBMWD3816I), coude latéral (CBMWD3816L), coude extérieur (CBMWD3816O), raccord en T (CBMWD3816T) ; vendus séparément
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : longueur du produit : 34,3 mm | largeur du connecteur : 38 mm | hauteur du connecteur : 16 mm | blanc | RoHS
- **L'AVANTAGE STARTECH.COM** : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans, ces coupleurs sont garantis à vie par StarTech.com et bénéficient de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7 multilingue en Amérique du Nord.

Caractéristiques physiques

Politique de garantie	2 Years
Couleur	Gris
Type de boîtier	ABS
Longueur du produit	1.6 in [4.1 cm]
Largeur du produit	1.2 in [3.0 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.6 cm]

Poids du produit 0.1 oz [3.5 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 5.1 in [12.9 cm]

Largeur du Paquet 7.3 in [18.5 cm]

Hauteur du Paquet 2.8 in [7.0 cm]

Poids brut 3.0 oz [86.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 20 - Connecteurs coudés extérieurs

Informations de
garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis