

20 Pack Cable Raceway Coupler for CBMWD3816 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting Coupler - Midway Connectors - Wiring Duct Straight Connector - UL Rated - TAA

ID prodotto: CBMWD3816C



Questa confezione da 20 accoppiatori si combina al sistema di canaline StarTech.com CBMWD3816.

Questi accoppiatori di canaline portacavi consentono di unire due canaline StarTech.com CBMWD3816 ed estenderne la lunghezza in ufficio o nella sala server.

Realizzati in ABS robusto, autoestinguente e indeformabile, questi connettori sono dotati di omologazione UL e classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale).

È possibile combinare questo accoppiatore con altri accessori del sistema di canaline StarTech.com CBMWD3816 per conferire alla soluzione di gestione cavi un aspetto di perfetta finitura.

Il cappuccio terminale (CBMWD3816E) (confezione da 20 unità) consente di chiudere in modo pulito l'estremità della canalina.

Il gomito interno (CBMWD3816I) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline all'interno degli angoli.

Il gomito laterale (CBMWD3816L) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline lungo la parete.

Il gomito esterno (CBMWD3816O) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline intorno agli angoli.

Il connettore a T (CBMWD3816T) (confezione da 20 unità) consente di unire tre canaline formando una barra a T.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

## Caratteristiche

- CANALINE PER LA GESTIONE CAVI CON UN ASPETTO DI PERFETTA FINITURA: questi accoppiatori (confezione da 20 unità) si combinano alle canaline portacavi StarTech.com CBMWD3816 per unirle ed estenderne la lunghezza in ufficio o nella sala server
- RESISTENZA DI LIVELLO INDUSTRIALE: realizzati in ABS robusto e indeformabile, questi connettori diritti per canaline sono dotati di omologazione UL con classe di infiammabilità 94 HB (combustione orizzontale) e sono inoltre autoestinguenti
- ALTRI ACCESSORI PER CANALINE: cappuccio terminale (CBMWD3816E), gomito interno (CBMWD3816I), gomito laterale (CBMWD3816L), gomito esterno (CBMWD3816O), connettore a T (CBMWD3816T); venduti separatamente
- SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza prodotto: 34,3 m | Larghezza connettore: 38 mm | Altezza connettore: 16 mm | Colore bianco | RoHS
- IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questi connettori per canaline sono dotati di supporto a vita StarTech.com, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

---

### Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Grigio
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza prodotto	1.6 in [4.1 cm]
Larghezza prodotto	1.2 in [3.0 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]

Peso prodotto 0.1 oz [3.5 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione 1  
  
Lunghezza Confezione 5.1 in [12.9 cm]  
  
Larghezza del Pacco 7.3 in [18.5 cm]  
  
Altezza del Pacco 2.8 in [7.0 cm]  
  
Peso spedizione  
(confezione) 3.0 oz [86.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 20 - Connettori a gomito esterno

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty 2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

