

20 Pack Cable Raceway Coupler for CBMWD3816 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting Coupler - Midway Connectors - Wiring Duct Straight Connector - UL Rated - TAA

Produkt ID: CBMWD3816C



Detta 20-pack med kopplare för rännor fungerar med StarTech.com CBMWD3816 rännsystem.

Använd dessa kopplare till kabelrännor med StarTech.com CBMWD3816 rännor för att koppla ihop två av dem och förlänga längden på rännan på ditt kontor eller serverrum.

Dessa anslutningar till ledningskanaler är tillverkade av robust självsläckande ABS, är även kröksäkra och UL-godkända med 94 HB-antändlighetsklass (horisontell bränning).

Kombinera denna kopplare med andra StarTech.com CBMWD3816 tillbehör till rännsystem för att ge din kabelhantering en färdig look.

Ändstycket (CBMWD3816E) (20-pack) stänger rännans ände.

Innerskenan (CBMWD3816I) (20-pack) sammankopplar två rännor i hörn i 90 graders vinkel.

Hörnskenan (CBMWD3816L) (20-pack) sammankopplar två rännor och leder dem uppför väggen i 90 graders vinkel.

Ytterskenan (CBMWD3816O) (20-pack) sammankopplar två rännor tillsammans runt hörnen i 90 graders vinkel.

T-anslutningen (CBMWD3816T) (20-pack) sammankopplar tre rännor i T-stag.

Denna kopplare till kabelrännor är TAA-kompatibel. StarTech.com har varit IT-proffsens förstahandsval i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Funktioner

- **GE DIN KABELHANTERINGSRÄNNA EN FÄRDIG LOOK:** Använd dessa kopplare till kabelrännor (20-pack) för att koppla samman två StarTech.com CBMWD3816 rännor och förlänga längden på rännan på kontor eller serverrum
- **INDUSTRIELL STYRKA:** Dessa raka mittanslutningar till rännor är tillverkade av robust kröksäkert ABS och UL-godkända med 94 HB-antändlighetsklass (horisontellt brinnande), självläckande
- **ANDRA RÄNNTILLBEHÖR:** Ändstycke (CBMWD3816E), innerskena (CBMWD3816I), hörnskena (CBMWD3816L), ytterskena (CBMWD3816O), T-anslutningar (CBMWD3816T); säljs separat
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** Produktens längd: 34,3 m | Anslutningsbredd: 38 mm | Anslutningshöjd: 16 mm | Vit | RoHS
- **FÖRDELARNA MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Dessa anslutningar till ledningskanaler stöds under livslängden av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt.

Utseende

Garantipolicy	2 Years
Färg	Grå
Kabinettyp	ABS
Produktlängd	1.6 in [4.1 cm]
Produktbredd	1.2 in [3.0 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	0.1 oz [3.5 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	7.3 in [18.5 cm]
Paketets höjd	2.8 in [7.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.0 oz [86.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	20 - Anslutningar till ytterskenor
-----------------	------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.