

20 Pack Cable Raceway End Cap for CBMWD3816 - Cable Management Accessories -
Channel Raceway Fitting End Cap - Cable Raceway Connectors - Wiring Duct End Piece
- UL Rated - TAA

ID prodotto: CBMWD3816E



Questa confezione da 20 cappucci terminali si combina al sistema di canaline StarTech.com CBMWD3816.

Questi cappucci terminali per canalina portacavi consentono di chiudere la canalina StarTech.com CBMWD3816 e creare un aspetto di perfetta finitura in ufficio o nella sala server.

Realizzati in ABS robusto, autoestinguente e indeformabile, questi connettori sono dotati di omologazione UL e classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale).

È possibile combinare questo cappuccio terminale con altri accessori del sistema di canaline StarTech.com CBMWD3816 per conferire alla soluzione di gestione cavi un aspetto di perfetta finitura.

L'accoppiatore (CBMWD3816C) (confezione da 20 unità) consente di unire due canaline ed estenderne la lunghezza.

Il gomito interno (CBMWD3816I) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline all'interno degli angoli.

Il gomito laterale (CBMWD3816L) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline lungo la parete.

Il gomito esterno (CBMWD3816O) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline intorno agli angoli.

Il connettore a T (CBMWD3816T) (confezione da 20 unità) consente di unire tre canaline formando una barra a T.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Caratteristiche

- CANALINE PER LA GESTIONE CAVI CON UN ASPETTO DI PERFETTA FINITURA: questi cappucci terminali per canaline portacavi (confezione da 20 unità) si combinano alle canaline StarTech.com CBMWD3816 per chiuderle in modo pulito nell'area di lavoro
- RESISTENZA DI LIVELLO INDUSTRIALE: realizzati in ABS robusto e indeformabile, questi cappucci terminali per canaline sono dotati di omologazione UL con classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale) e sono inoltre autoestinguenti
- ALTRI ACCESSORI PER CANALINE: accoppiatore (CBMWD3816C), gomito interno (CBMWD3816I), gomito laterale (CBMWD3816L), gomito esterno (CBMWD3816O), connettore a T (CBMWD3816T); venduti separatamente
- SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza prodotto: 16 mm | Larghezza connettore: 38 mm | Altezza connettore: 16 mm | Colore bianco | RoHS
- IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questi cappucci terminali per canaline sono dotati di supporto a vita StarTech.com, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Grigio
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [4.1 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]

Peso prodotto 0.1 oz [3.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.3 in [11.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.6 in [14.2 cm]
Altezza del Pacco	1.7 in [4.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.3 oz [64.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	20 - cappucci terminali
-----------------------------	-------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

