

20 Pack Cable Raceway Outside Corner Connectors for CBMWD3816 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Outside Elbow - UL Rated - TAA

ID del Producto: CBMWD3816O



Estos codos exteriores (paquete de 20 unidades) funcionan con el sistema de canaletas para cables de StarTech.com (CBMWD3816).

Utilice, en su oficina o sala de servidores, estos codos exteriores para unir, a 90 grados, alrededor de esquinas, dos canaletas CBMWD3816 de StarTech.com.

Con fabricación en resistente material ABS autoextinguible y a prueba de deformaciones, estos conductos con pestañas para cableado/alambres cumplen con las normas UL y clasificación 94HB sobre inflamabilidad horizontal.

Combine este acoplador con otros accesorios para el sistema de canaleta CBMWD3816 de StarTech.com, a fin de que su solución de gestión de cables tenga un aspecto impecable.

El acoplador (CBMWD3816C) (paquete de 20 unidades) permite unir dos canaletas y extender su longitud.

La tapa para extremos (CBMWD3816E) (paquete de 20 unidades) cubre de forma uniforme los extremos de la canaleta.

El codo interior (CBMWD3816I) une dos canaletas en una esquina, a un ángulo de 90 grados.

El codo lateral (CBMWD3816L) une dos canaletas sobre una pared, a un ángulo de 90 grados.

El conector en T (CBMWD3816T) une tres canaletas en una barra en forma de T.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Características

- **SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLES MEDIANTE CANALETAS PARA UN ASPECTO IMPECABLE:** Utilice los conectores exteriores (paquete de 20 unidades) con las canaletas CBMWD3816 de Startech.com, para unirlos alrededor de esquinas de su espacio de trabajo
- **RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL:** Con fabricación en material ABS resistente a prueba de deformaciones, estos conductos con pestañas para cableado/alambres cumplen con las normas UL y clasificación UL 94HB sobre inflamabilidad horizontal, autoextinguibles
- **OTROS ACCESORIOS PARA CANALETAS:** Acoplador (CBMWD3816C), tapa para extremos (CBMWD3816E), codo interior (CBMWD3816I), codo lateral (CBMWD3816L), conector en T (CBMWD3816T); se adquieren por separado
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Ángulo de 90° | Ancho del conector: 38mm | Altura del conector: 16mm | Blanco | Cumplen con las normas UL | Conforme a la clasificación UL 94HB | RoHS
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte técnico gratuito, 24 horas/5 días a la semana, basado en Norteamérica

Características Físicas

Política de Garantía	2 Years
Color	Gris
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Producto	1.3 in [3.3 cm]
Ancho del Producto	1.6 in [4.1 cm]
Altura del Producto	1.3 in [3.3 cm]
Peso del Producto	0.2 oz [7.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Ancho de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Altura de la Caja	2.6 in [6.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.4 oz [154.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	20 - Codos conectores exteriores
---------------------	----------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.