

20 Pack Cable Raceway Outside Corner Connectors for CBMWD3816 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Outside Elbow - UL Rated - TAA

Nº de produit: CBMWD3816O



Ce pack de 20 coudes extérieurs de chemin de câbles fonctionne avec le système de chemin de câbles CBMWD3816 de StarTech.com.

Utilisez ces coudes extérieurs de chemin de câbles avec le chemin de câbles CBMWD3816 de StarTech.com pour en assembler deux et les placer autour des coins de 90 degrés dans votre bureau ou salle de serveurs.

Fabriqués en ABS auto-extinguible robuste et également résistant à la déformation, ces connecteurs sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité 94HB (combustion horizontale).

Reliez ce coude extérieur à d'autres accessoires pour système de chemin de câbles CBMWD3816 de StarTech.com afin d'apporter une touche finale à votre solution.

Le coupleur (CBMWD3816C) (pack de 20) relie deux chemins de câbles et prolonge la longueur de votre chemin de câbles.

La pièce d'extrémité (CBMWD3816E) (pack de 20) termine proprement votre chemin de câbles.

Le coude intérieur (CBMWD3816I) relie deux chemins de câbles à l'intérieur des coins à un angle de 90 degrés.

Le coude latéral (CBMWD3816L) relie deux chemins de câbles et les fait remonter le mur à un angle de 90 degrés.

Le raccord en T (CBMWD3816T) relie trois chemins de câbles dans une barre en forme de T.

Ces coudes extérieurs de chemin de gestion des câbles sont conformes à la norme TAA. StarTech.com

est le choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Spécifications techniques

- APPORTEZ UNE TOUCHE FINALE À VOTRE GUIDE-CÂBLES : utilisez les connecteurs d'angle extérieurs (pack de 20) avec les chemins de câbles CBMWD3816 de StarTech.com pour les relier autour des coins de votre espace de travail.
- RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : fabriqués en ABS résistant à la déformation, ces connecteurs coudes extérieurs sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité UL 94HB (combustion horizontale), auto-extinguibles.
- AUTRES ACCESSOIRES DE CHEMIN DE CÂBLES : coupleur (CBMWD3816C), embout (CBMWD3816E), coude intérieur (CBMWD3816I), coude latéral (CBMWD3816L), raccord en T (CBMWD3816T) ; vendus séparément
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : angle de 90° | largeur du connecteur : 38 mm | hauteur du connecteur : 16 mm | blanc | homologué UL | homologué UL 94HB | RoHS
- L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans, ces coudes extérieurs de chemin de câbles sont garantis à vie par StarTech.com et bénéficient de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7 multilingue en Amérique du Nord.

Caractéristiques physiques

Politique de garantie	2 Years
Couleur	Gris
Type de boîtier	ABS
Longueur du produit	1.3 in [3.3 cm]
Largeur du produit	1.6 in [4.1 cm]

Hauteur du produit 1.3 in [3.3 cm]

Poids du produit 0.2 oz [7.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 6.9 in [17.4 cm]

Largeur du Colis 6.9 in [17.4 cm]

Hauteur du Paquet 2.6 in [6.7 cm]

Poids brut 5.4 oz [154.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 20 - Connecteurs coudés extérieurs

Informations de garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

