

20 Pack Cable Raceway T Connector for CBMWD3816 - Cable Management Accessories
- 3 Way Raceway Fitting Connectors - T Type Connector - Wiring Duct Tee Connector -
UL Rated - TAA

Produkt ID: CBMWD3816T



Detta 20-pack med T-stag för rännor fungerar med StarTech.com CBMWD3816 rännsystem.

Använd dessa T-stag till kabelrännor med StarTech.com CBMWD3816 rännor för att koppla ihop tre av dem och skapa en rätvinklig T-gren på ditt kontor eller serverrum.

Dessa anslutningar till ledningskanaler är tillverkade av robust självsläckande ABS, är även kröksäkra och UL-godkända med 94 HB-antändlighetsklass (horisontell bränning).

Kombinera denna kopplare med andra StarTech.com CBMWD3816 tillbehör till rännsystem för att ge din kabelhantering en färdig look.

Kopplaren (CBMWD3816C) (20-pack) sammankopplar två rännor och förlänger din ränna.

Ändstycket (CBMWD3816E) (20-pack) stänger rännans ände.

Innerskenan (CBMWD3816I) sammankopplar två rännor i hörn i 90 graders vinkel.

Hörnskenan (CBMWD3816L) sammankopplar två rännor och leder dem uppför väggen i 90 graders vinkel.

Ytterskenan (CBMWD3816O) (20-pack) sammankopplar två rännor tillsammans runt hörnen i 90 graders vinkel.

Dessa ytterskenor till kabelrännor är TAA-kompatibla. StarTech.com har varit IT-proffsens förstahandsval i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Funktioner

- **GE DIN KABELHANTERINGSRÄNNA EN FÄRDIG LOOK:** Använd T-anslutningar till kabelrännor (20-pack) för att koppla ihop tre CBMWD3816 rännor och skapa en rätvinklig T-gren i ditt arbetsområde
- **INDUSTRIELL STYRKA:** Dessa T-anslutningar är tillverkade av robust kröksäkert ABS och är UL-godkända med UL 94HB-antändlighetsklass (horisontellt brinnande), självsläckande
- **ANDRA RÄNNTILLBEHÖR:** Kopplare (CBMWD3816C), ändstycke (CBMWD3816E), innerskena (CBMWD3816I), hörnskena (CBMWD3816L), ytterskena (CBMWD3816O); säljs separat
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** 90° vinkel | Anslutningsbredd: 38 mm | Anslutningshöjd: 16 mm | Vit | UL-godkänd | UL 94HB-klassad | RoHS
- **FÖRDELARNA MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Dessa T-anslutningar för ledningskanaler stöds under livslängden, inklusive gratis flerspråkigt teknisk support dygnet runt.

Utseende

Garantipolicy	2 Years
Färg	Grå
Kabinetttyp	ABS
Produktlängd	2.3 in [5.7 cm]
Produktbredd	2.9 in [7.3 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	0.4 oz [10.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.5 in [19.0 cm]
Paketets bredd	8.5 in [21.5 cm]
Paketets höjd	3.3 in [8.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	7.8 oz [220.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	20 - T-anslutningar
-----------------	---------------------

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.