

20 Pack Cable Raceway L Connector for CBMWWD3211 - 90 Degree Right Angle - Flat L Type - Cable Management Accessories - Channel Raceway/Wiring Duct Fitting Lateral Elbow UL - TAA

Nº de produit: CBMWWD3211L



Ce pack de 20 coudes latéraux fonctionne avec le système de chemin de câbles CBMWWD3211 de StarTech.com.

Utilisez ces coudes latéraux avec le chemin de câbles CBMWWD3211 de StarTech.com pour en assembler deux à un angle de 90 degrés et étendre la longueur du conduit dans les coins de votre bureau ou salle de serveurs.

Fabriqués en ABS auto-extinguible robuste et également résistant à la déformation, coudes latéraux sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité 94HB (combustion horizontale).

Reliez ce coude latéral à d'autres accessoires afin d'apporter une touche finale à votre chemin de câbles CBMWWD3211 de StarTech.com

Le coupleur (CBMWWD3211C) (pack de 20) relie deux chemins de câbles et prolonge la longueur totale du conduit.

La pièce d'extrémité (CBMWWD3211E) (pack de 20) termine proprement votre chemin de câbles.

Le coude intérieur (CBMWWD3211I) (pack de 20) relie deux chemins de câbles à l'intérieur des coins à un angle de 90 degrés.

Le coude extérieur (CBMWWD3211O) (pack de 20) relie deux chemins de câbles autour des coins à un angle de 90 degrés.

Le raccord en T (CBMWWD3211T) (lot de 20) relie trois chemins de câbles dans une barre en forme de T.

Ces coudes latéraux sont conformes à la norme TAA. StarTech.com est le choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Spécifications techniques

- APPORTEZ UNE TOUCHÉ FINALE À VOTRE GUIDE-CÂBLES : utilisez les coudes latéraux (pack de 20) avec les chemins de câbles CBMWWD3211 de StarTech.com pour les relier à des angles de 90 degrés dans votre espace de travail.
- RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : fabriqués en ABS résistant à la déformation, ces connecteurs en L sont conformes à la norme UL et à la norme d'inflammabilité UL 94HB (combustion horizontale), auto-extinguibles.
- AUTRES ACCESSOIRES DE CHEMIN DE CÂBLES : coupleur (CBMWWD3211C), embout (CBMWWD3211E), coude intérieur (CBMWWD3211I), coude extérieur (CBMWWD3211O), raccord en T (CBMWWD3211T) ; vendus séparément
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : angle de 90° | largeur du connecteur : 32 mm | hauteur du connecteur : 11 mm | blanc | homologué UL | homologué UL 94HB | RoHS
- L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans, ces connecteurs coudés latéraux sont garantis à vie par StarTech.com et bénéficient de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7 multilingue en Amérique du Nord.

Caractéristiques physiques

Politique de garantie	2 Years
Couleur	Blanc
Type de boîtier	ABS
Longueur du produit	2.6 in [6.6 cm]

Largeur du produit 2.6 in [6.6 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.3 cm]

Poids du produit 0.2 oz [7.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 6.5 in [16.4 cm]

Largeur du Paquet 8.0 in [20.3 cm]

Hauteur du Paquet 2.7 in [6.8 cm]

Poids brut 5.2 oz [146.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 20 - Connecteurs coudés latéraux

Informations de
garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

