

20 Pack Cable Raceway Outside Corner Connectors for CBMWWD3211 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Outside Elbow - UL Rated - TAA

ID prodotto: CBMWWD32110



Questa confezione da 20 gomiti esterni si combina al sistema di canaline StarTech.com CBMWWD3211.

Questi gomiti esterni per canaline portacavi consentono di unire due canaline StarTech.com CBMWWD3211 intorno agli angoli in ufficio o nella sala server.

Realizzati in ABS robusto, autoestinguento e indeformabile, questi connettori sono dotati di omologazione UL e classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale).

È possibile combinare questo accoppiatore con altri accessori del sistema di canaline StarTech.com CBMWWD3211 per conferire alla soluzione di gestione cavi un aspetto di perfetta finitura.

L'accoppiatore (CBMWWD3211C) (confezione da 20 unità) consente di unire due canaline ed estenderne la lunghezza.

Il cappuccio terminale (CBMWWD3211E) (confezione da 20 unità) consente di chiudere in modo pulito l'estremità della canalina.

Il gomito interno (CBMWWD3211I) consente di unire a 90 gradi due canaline all'interno degli angoli.

Il gomito laterale (CBMWWD3211L) consente di unire a 90 gradi due canaline lungo la parete.

Il connettore a T (CBMWWD3211T) consente di unire tre canaline formando una barra a T.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Caratteristiche

- **CANALINE PER LA GESTIONE CAVI CON UN ASPETTO DI PERFETTA FINITURA:** questi connettori per angoli esterni delle canaline portacavi (confezione da 20 unità) si combinano alle canaline StarTech.com CBMWWD3211 per unirle intorno agli angoli nell'area di lavoro
- **RESISTENZA DI LIVELLO INDUSTRIALE:** realizzati in ABS robusto e indeformabile, questi connettori per canaline portacavi a gomito esterno sono dotati di omologazione UL e classe di infiammabilità UL 94HB (combustione orizzontale) e sono inoltre autoestinguenti
- **ALTRI ACCESSORI PER CANALINE:** accoppiatore (CBMWWD3211C), cappuccio terminale (CBMWWD3211E), gomito interno (CBMWWD3211I), gomito laterale (CBMWWD3211L), connettore a T (CBMWWD3211T); venduti separatamente
- **SPECIFICHE TECNICHE:** angolo a 90° | Larghezza connettore: 32 mm | Altezza connettore: 11 mm | Colore bianco | Omologazione UL | Classe UL 94HB | RoHS
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questi gomiti esterni per canaline sono dotati di supporto a vita StarTech.com, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza prodotto	1.3 in [3.2 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.3 cm]
Altezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Peso prodotto	0.1 oz [4.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.5 in [19.0 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Package Height	2.9 in [7.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 oz [86.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	20 - Connettori a gomito esterno
-----------------------------	----------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.