

Bridas Ataduras de 25cm para Cables - Ancho 4mm, Diámetro del Haz 68mm, 22kg de Resistencia, Ataduras de Cremallera de Nylon Autobloqueantes, UL 94V-2, Paquete de 1000 - Negro

ID del Producto: CBMZT10BK



Estas bridás de cable extra grandes le permiten atar y asegurar convenientemente varios cables, para encaminarlos y organizarlos. 1000 bridás de cable negras están incluidas, asegurando que tendrá suficientes a la mano.

Estas bridás plásticas para cables eléctricos tienen 25cm de longitud asegurando paquetes de cables de hasta 68 mm de diámetro. Son rápidas y fáciles de instalar o quitar, con tensión ajustable y un diseño básico de una sola pieza. Perfectas para organizar cables de red, cables de alimentación u otros cables en su casa o estación de trabajo de la oficina.

Fabricadas en Nylon 66 durable, estas bridás de cable son resistentes y flexibles. Han sido rigurosamente probadas para soportar hasta 22 kg de peso y están clasificadas UL94 V-2, aprobadas por UL y certificadas por CE y Lloyd's Register.

Para adaptarse a cualquier aplicación, StarTech.com ofrece una amplia selección de estas bridás para cables en diferentes longitudes y colores.

Paquete de 100 - Bridas de 10 cm - Color Negro (CBMZT4B)

Paquete de 100 - Bridas de 10 cm - Color Blanco (CBMZT4N)

Paquete de 1000 - Bridas de 10 cm - Color Negro (CBMZT4BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 10 cm - Color Blanco (CBMZT4NK)

Paquete de 100 - Bridas de 15 cm - Color Negro (CBMZT6B)

Paquete de 100 - Bridas de 15 cm - Color Blanco (CBMZT6N)

Paquete de 1000 - Bridas de 15 cm - Color Negro (CBMZT6BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 15 cm - Color Blanco (CBMZT6NK)

Paquete de 100 - Bridas de 20 cm - Color Negro (CBMZT8B)

Paquete de 100 - Bridas de 20 cm - Color Blanco (CBMZT8N)

Paquete de 1000 - Bridas de 20 cm - Color Negro (CBMZT8BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 20 cm - Color Blanco (CBMZT8NK)

Paquete de 100 - Bridas de 25 cm - Color Negro (CBMZT10B)

Paquete de 100 - Bridas de 25 cm - Color Blanco (CBMZT10N)

Paquete de 1000 - Bridas de 25 cm - Color Negro (CBMZT10BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 25 cm - Color Blanco (CBMZT10NK)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **PAQUETE DE 1000 BRIDAS PARA CABLES:** Mantenga los cables organizados con las bridas negras de 25cm para haces de 68mm de diámetro con punta curva; instalación sin herramientas; número de expediente UL: E97527
- **RESISTENCIA INDUSTRIAL:** Fabricadas con material durable de nylon 66, estas bridas ajustables, resistentes y flexibles, han sido probadas para soportar hasta 22,7 kg de peso y tienen clasificación de fuego UL94 V-2
- **MULTILONGITUD:** Disponible en 10cm para un diámetro de haz de 22mm | 15cm para un diámetro de haz de 39mm | 20cm para un diámetro de haz de 55mm | Negro o Blanco
- **SEGURIDAD FIABLE:** Clasificación de inflamabilidad 94V-2 | Aprobado por UL | CE | Certificado por Lloyd's Register | RoHS | Cumple con la TAA
- **REDUZCA EL DESORDEN:** Fáciles de instalar, apretar y ver, estos envoltorios de plástico para cables

eléctricos extragrandes son ideales para reorganizar su estación de trabajo en casa o en la oficina;
Garantía de 2 años de StarTech.com

Características
Físicas

Política de Garantía	2 Years
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Nylon 66
Longitud del Producto	9.8 in [25.0 cm]
Ancho del Producto	0.2 in [0.5 cm]
Altura del Producto	0.1 in [0.2 cm]
Peso del Producto	0.1 oz [1.8 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1000
Longitud de la Caja	14.2 in [36.0 cm]
Ancho de la Caja	16.5 in [42.0 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [1.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.3 lb [2.0 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1000 - Sujetacables
---------------------	---------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.