

Fascetta Fermacavi da 25cm - Fascetta in Plastica Stringicavo larga 4mm, Diametro del Fascio 68mm, Resistenza alla Trazione 22kg - Fascetta Autobloccante - 94V-2/UL - Confezione da 1000 pezzi - Nero

ID prodotto: CBMZT10BK



Queste fascette di cablaggio extra-grande consentono di legare e fissare comodamente più cavi, di instradarli e organizzarli. Sono incluse 1000 fascette di cablaggio di colore nero, per averne in abbondanza a portata di mano.

Queste fascette serracavo in plastica per cavi elettrici hanno una lunghezza di 25 cm e fissano fasci di cavi fino a 68 mm di diametro. Sono facili e veloci da installare o rimuovere, con tensione regolabile e un design di base in un unico pezzo - perfetto per organizzare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi nella vostra postazione di lavoro a casa o in ufficio.

Costruite in resistente materiale Nylon 66, queste fascette sono resistenti e flessibili. Sono state rigorosamente testate per sostenere fino a 22 kg di peso e sono omologate UL94 V-2, approvate UL e certificate CE e Lloyd's Register.

Per soddisfare qualsiasi applicazione, StarTech.com offre un'ampia selezione di queste fascette di cablaggio in diverse lunghezze e colori:

Confezione da 100 - 10 cm Fascette nere (CBMZT4B)

Confezione da 100 - 10 cm Fascette bianche (CBMZT4N)

Confezione da 1000 pezzi - 10 cm Fascette nere (CBMZT4BK)

Confezione da 1000 pezzi - 10 cm Fascette bianche (CBMZT4NK)

Confezione da 100 - 15 cm Fascette nere (CBMZT6B)

Confezione da 100 - 15 cm Fascette bianche (CBMZT6N)

Confezione da 1000 pezzi - 15 cm Fascette nere (CBMZT6BK)

Confezione da 1000 pezzi - 15 cm Fascette bianche (CBMZT6NK)

Confezione da 100 - 20 cm Fascette nere (CBMZT8B)

Confezione da 100 - 20 cm Fascette bianche (CBMZT8N)

Confezione da 1000 pezzi - 20 cm Fascette nere (CBMZT8BK)

Confezione da 1000 pezzi - 20 cm Fascette bianche (CBMZT8NK)

Confezione da 100 - 25 cm Fascette nere (CBMZT10B)

Confezione da 100 - 25 cm Fascette bianche (CBMZT10N)

Confezione da 1000 pezzi - 25 cm Fascette nere (CBMZT10BK)

Confezione da 1000 pezzi - 25 cm Fascette bianche (CBMZT10NK)

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- CONFEZIONE DA 1000 PEZZI DI FASCETTE PER CAVI: Queste fascette in plastica nera da 25 cm a punta curva consentono di tenere in ordine fasci di cavi dal diametro di 68mm. Installazione senza attrezzi, numero di fascicolo UL: E97527
- STRUTTURA INDUSTRIALE: Fascette serracavo, robuste e regolabili sono realizzate in resistente Nylon 66, possono sostenere un peso massimo di 22,7 kg e sono conformi alla normativa antincendio UL94 V-2
- DIVERSE MISURE: Disponibile nelle seguenti lunghezze: 10 cm per fasci di diametro 22 mm - 15 cm per fasci di diametro 39 mm - 20 cm per fasci di diametro 55 mm - Nero o Bianco
- SICUREZZA E AFFIDABILITÀ: Classificazione di infiammabilità 94V-2 - Certificato UL - Approvato CE - Certificazione LIoyd's - RoHS - Conforme TAA
- RIDUCE IL DISORDINE: Semplice da installare, da stringere e da vedere, queste fascette in plastica

serracavo per cablaggio extra-large sono ideali per riorganizzare la postazione di lavoro a casa o in ufficio. Supporto: 2 anni

**Caratteristiche fisiche**

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Nero
Tipo enclosure	Nylon 66
Lunghezza prodotto	9.8 in [25.0 cm]
Larghezza prodotto	0.2 in [0.5 cm]
Altezza prodotto	0.1 in [0.2 cm]
Peso prodotto	0.1 oz [1.8 g]

**Informazioni confezione**

Quantità confezione	1000
Lunghezza Confezione	14.2 in [36.0 cm]
Larghezza del Pacco	16.5 in [42.0 cm]
Altezza del Pacco	0.4 in [1.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.3 lb [2.0 kg]

**Contenuto della confezione**

Incluso nella confezione	1000 - Fascette per cavi
--------------------------	--------------------------

**Informazioni sulla garanzia**

Warranty	2 Anni
----------	--------

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.