

Bridas Ataduras de 10cm para Cables - Ancho 2mm, Diámetro del Haz 22mm, 8kg de Resistencia, Ataduras de Cremallera de Nylon Autobloqueantes, UL 94V-2, Paquete de 1000 - Blanco

ID del Producto: CBMZT4NK



Estas bridas de cable extra pequeñas le permiten atar y asegurar convenientemente varios cables, para encaminarlos y organizarlos. 1000 bridas de cable blancas están incluidas, asegurando que tendrá suficientes a la mano.

Estas bridas plásticas para cables eléctricos tienen 10cm de longitud asegurando paquetes de cables de hasta 22 mm de diámetro. Son rápidas y fáciles de instalar o quitar, con tensión ajustable y un diseño básico de una sola pieza. Perfectas para organizar cables de red, cables de alimentación u otros cables en su casa o estación de trabajo de la oficina.

Fabricadas en Nylon 66 durable, estas bridas de cable son resistentes y flexibles. Han sido rigurosamente probadas para soportar hasta 8 kg de peso y están clasificadas UL94 V-2, aprobadas por UL y certificadas por CE y Lloyd's Register.

Para adaptarse a cualquier aplicación, StarTech.com ofrece una amplia selección de estas bridas para cables en diferentes longitudes y colores.

Paquete de 100 - Bridas de 10 cm - Color Negro (CBMZT4B)

Paquete de 100 - Bridas de 10 cm - Color Blanco (CBMZT4N)

Paquete de 1000 - Bridas de 10 cm - Color Negro (CBMZT4BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 10 cm - Color Blanco (CBMZT4NK)

Paquete de 100 - Bridas de 15 cm - Color Negro (CBMZT6B)

Paquete de 100 - Bridas de 15 cm - Color Blanco (CBMZT6N)

Paquete de 1000 - Bridas de 15 cm - Color Negro (CBMZT6BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 15 cm - Color Blanco (CBMZT6NK)

Paquete de 100 - Bridas de 20 cm - Color Negro (CBMZT8B)

Paquete de 100 - Bridas de 20 cm - Color Blanco (CBMZT8N)

Paquete de 1000 - Bridas de 20 cm - Color Negro (CBMZT8BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 20 cm - Color Blanco (CBMZT8NK)

Paquete de 100 - Bridas de 25 cm - Color Negro (CBMZT10B)

Paquete de 100 - Bridas de 25 cm - Color Blanco (CBMZT10N)

Paquete de 1000 - Bridas de 25 cm - Color Negro (CBMZT10BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 25 cm - Color Blanco (CBMZT10NK)

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

### Características

- **1000 STÜCK KABELBINDER:** Ordnen Sie Kabel mit 10 cm langen Weißen Kabelbindern, für Bündeldurchmesser bis zum 22 mm, mit gebogener Spitze; werkzeuglose Installation; UL Dateinummer: E97527
- **PAQUETE DE 1000 BRIDAS PARA CABLES:** Mantenga los cables organizados con las bridas blancas de 10cm para haces de 22mm de diámetro con punta curva; Instalación sin herramientas; Número de expediente UL: E97527
- **RESISTENCIA INDUSTRIAL:** Fabricadas con material durable de nylon 66, estas resistentes y flexibles bridas ajustables para cables han sido probadas para soportar hasta 8,2kg de peso y tienen clasificación de fuego UL94 V-2
- **MÚLTIPLES LONGITUDES:** Disponibles en 15cm para un diámetro de haz de 39mm | 20cm para un diámetro de haz de 55mm | 25cm para un diámetro de haz de 68mm | Negro o Blanco

- **SEGURIDAD FIABLE:** Clasificación de inflamabilidad 94V-2 | Aprobado por UL | CE | Certificado por Lloyd's Register | RoHS | Cumple con la TAA
- **REDUZCA EL DESORDEN:** Fáciles de instalar, apretar y ver, estas pequeñas envolturas de plástico para cables eléctricos son ideales para reorganizar su estación de trabajo en casa o en la oficina; Garantía de 2 años de StarTech.com

---

Características  
Físicas

Política de Garantía	2 Years
Color	Blanco
Tipo de Gabinete	Nylon 66
Longitud del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Ancho del Producto	0.1 in [0.2 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.1 cm]
Peso del Producto	0.0 oz [0.2 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1000
Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.6 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.7 oz [274.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1000 - Sujetacables
---------------------	---------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.